




ITV1000/2000/3000, Régulateur électropneumatique ITV1030-01F1BN3

Fiche technique


General series information

- Plage de pression : 0.005 à 0.9 MPa
- Débit maximum : 4000 l/min (ANR)
- Tailles d'orifice : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Protocoles de communication : IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Spécifications standards

Signal d'entrée	0 (Type courant 4~20 mADC)
Unité d'affichage de la pression	3 (Bar)
Options	Sans
Taraudage	F (G [PF])
Orifice	1 [1/8 (1000)]
Plage de pression	3 (0.005 à 0.5 MPa)
Sortie du moniteur	1 (Sortie analogique 1~5 VCC)
Tension	0 (24 VCC)
Modèle	10 (200 L/min [ANR])
Accessoire	B (Fixation plate)
Connecteur du câble	N (Sans connecteur de câble)
Température maximum du fluide	50 °C
Normes	CE
Température ambiante max.	50 °C
Température minimum du fluide	0 °C
Classe de protection avec connecteur	IP65
Température ambiante min.	0 °C

Dimensions



Information supplémentaire

Catalogue	ITV-G_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_ITVx000-G_EN.pdf newDoC_ITVx000-H_EN.pdf newDoC_ITVx000_IO-Link-EN.pdf DoC_ITVx_TF00023-B.pdf
Manuels d'installation	IM_ITVx000-IO-Link_FR.pdf IM_ITVx000_EN-A.pdf IM_ITVx000-IO-Link_EN.pdf IM_ITV3000_FR-B.pdf IM_ITV3000_EN-A.pdf IM_ITVx000_FR-A.pdf
Operation manuals	OM_ITVx000-IO-Link_EN.pdf OM_ITVx000-60_EN-C.pdf OM_ITVx000-CC-Link_EN-B.pdf OM_ITVx000-DeviceNet_EN-C.pdf OM_ITVx000_EN-C.pdf OM_ITVx000-PROFIBUS-DP_EN-A.pdf OM_ITVx000-52_53_EN-C.pdf OM_ITVx000-RS-232C_EN.pdf