



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 02:40:13 UTC

SCHAEFFLER




ARCALUB-C8-4P-OIL

Graisser automatique CONCEPT

CONCEPT8, Multi-point lubricator

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Drive System	PP	Piston pump
Lubricant volume	V800/1000	800/1000 cm³

Données techniques

	Pompe à pistons	Principe fonctionnel
V Lub	1.000 cm³	Lubricant volume
	0,15 cm³	Quantité de dosage (par évacuation et course/impulsion)
P op	70 bar	Pression de fonctionnement, max.
	Lubricating oil > 68 mm²/s	Lubrifiant
n pb	4	Nombre de corps de pompe
n out	8	Nombre de sorties
	≤ 8	Nombre de points de graissage : direct
	≤ 16	Nombre de points de graissage : avec séparateurs
	> 16	Nombre de points de graissage : avec distributeurs progressifs
	Flexible PA	Connexion
U op	DC 24 V	Tension de fonctionnement
	M12 x 1, 4 broches	Fiche de connexion pour interface multifonction
I max	≤ 350 mA	Consommation de courant (24 V CC)
	micro-électronique	Contrôleur (intégré)
	API	Contrôleur (externe)
	intégré, électronique	Surveillance : pression
	intégré, contact Reed	Surveillance : niveau
	État vide, contre-pression, erreur interne (API)	Message d'erreur
	IP65	Classe de protection
	Aluminium (revêtu par pulvérisation), polyamide	Matériau du boîtier
t min	-20 °C	Température de fonctionnement, min.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact