



Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Type de produit ou équipement	Contrôleur
Application spécifique du produit	HVAC et solution de pompage
Variante	Programmable
Nombre d'entrées/sorties	22
Nombre d'entrée logique	6
Nombre de sortie logique	1 pour collecteur ouvert 3 pour sorties relais SPST avec commun identique 2 pour sorties relais SPST avec commun indépendant
Courant de sortie logique	2 A pour relais
Nombre d'entrées analogiques	2 configurable 3 entrée NTC analogique
Nombre de sorties analogiques	3 tension, plage: 0...10 V 2 PWM/PPM, plage: 20 kHz, 12 V, 35 mA

Complémentaires

Nombre de ports	1 bus d'extension LAN 1 RS485 - bornier à vis (liaison série Modbus)
Nombre d'entrées/sorties	5 sortie analogique(s) 6 entrée logique(s) 5 entrée analogique(s) 6 sortie logique(s)
Entrée logique	PNP ou NPN (positive/négative)
Utilisation des contacts	Contacts libre de potentiel
Type d'entrée analogique	Tension 0...5 V (ratiométrique) Tension 0...10 V NTC sonde de température - 50...100 °C - résolution: 0,1 °C Courant 0...20 mA/4...20 mA Tension 0...1 V
Alimentation électrique du capteur	12 V CC à 85 mA 5 V CC à 20 mA
[Us] tension d'alimentation	12...24 V 24 V
Largeur	140 Mm
Hauteur	110 Mm

Profondeur	61,6 Mm
Poids du produit	0,385 Kg

Environnement

Normes	EN 60730-1 UL 60730-1 CEI 61000-4-6 CEI 61000-4-3 UL 60730-2-9 CEI 61000-4-4 CEI 61000-4-2 CSA E60730-2-9 CEI 61000-4-5 EN 60068-2-6 Fc CEI 61000-4-11 EN 60730-2-9 EN 60068-2-27 CAN/CSA-E60730-1 UL94 (matériel V0)
Certifications du produit	EAC[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]CE[RETURN]cURus

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606480752810
Rentabilité	Oui
Pays d'origine	IT

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,300 Cm
Longueur de l'emballage 1	13,500 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	162,000 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	15,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	2,735 Kg

Durabilité de l'offre

Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Oui
Emballage avec carton recyclé	Oui
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil 🔗
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption 🔗
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : Commercialisé avec annonce fin de vie
--

La référence TM171OFM22R peut être remplacée par l'un des produits suivants :



TM173OFM22R

Contrôleurs logiques M173 Optimized Montage en Façade 22 E/S , 2 RS485

Qté 1

Date de substitution : |