

## ベースストリップ - GIC 2,5/ 9-G-7,62 - 1828744

このPDF文書に表示されているデータはフエニクス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 630 V, 極数: 9, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず,  
取付け方法: ハンダ接続



図は10極仕様

### 特長

- ✓ 一次側/二次側/プリント基板をGMSTB 2,5ソケットにて接続
- ✓ 基板対基板を90度に接続可能
- ✓ 最大630 Vの感電保護アプリケーションで使用 ( III/2 )
- ✓ プリント基板の入力と出力を明確に区別



### 基本情報

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 梱包                   | 50 pc                                                                                                   |
| 最低注文数                | 50 pc                                                                                                   |
| GTIN                 | <br>4 017918 050658 |
| 1個あたりの重量 ( 梱包を含まない ) | 8.308 g                                                                                                 |
| 関税                   | 85366990                                                                                                |
| 生産国                  | ドイツ                                                                                                     |
| 注意                   | 受注生産 ( 返品不可 )                                                                                           |

### 技術データ

#### 寸法

|          |           |
|----------|-----------|
| 長さ       | 19 mm     |
| ピッチ      | 7.62 mm   |
| 寸法a      | 60.96 mm  |
| 高さ       | 11 mm     |
| はんだピンの長さ | 3.5 mm    |
| ピン寸法     | 1,2 x 0,5 |
| 穴径       | 1.4 mm    |

#### その他

## ベースストリップ - GIC 2,5/ 9-G-7,62 - 1828744

### 技術データ

#### その他

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 製品範囲                | GIC 2,5/..-G |
| 絶縁材質グループ            | I            |
| 定格サージ電圧 ( III/3 )   | 6 kV         |
| 定格サージ電圧 ( III/2 )   | 6 kV         |
| 定格サージ電圧 ( II/2 )    | 6 kV         |
| 定格電圧 ( III/3 )      | 500 V        |
| 定格電圧 ( III/2 )      | 630 V        |
| 定格電圧 ( II/2 )       | 1000 V       |
| 準拠規格                | EN-VDE       |
| 標準規格 I <sub>N</sub> | 12 A         |
| 最大負荷電流              | 12 A         |
| 絶縁材質                | PA           |
| UL94難燃性クラス          | V0           |
| 色                   | 緑            |
| 極数                  | 9            |

### 分類

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11     | 39121409 |
| UNSPSC 12.01  | 39121409 |
| UNSPSC 13.2   | 39121409 |

### 認証

#### 認証

## ベースストリップ - GIC 2,5/ 9-G-7,62 - 1828744

### 認証

#### 認証

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / IEC EE CB Scheme / CCA / EAC / cULus Recognized

#### 防爆認証

#### 提出した認証

#### 認証の詳細

|                                                                                       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| CSA  |       |       |
|                                                                                       | B     | D     |
| 標準規格 IN                                                                               | 10 A  | 10 A  |
| 定格電圧UN                                                                                | 300 V | 300 V |

|                                                                                                   |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| UL Recognized  |       |       |
|                                                                                                   | B     | D     |
| 標準規格 IN                                                                                           | 12 A  | 10 A  |
| 定格電圧UN                                                                                            | 250 V | 300 V |

|                                                                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung  |       |
|                                                                                                                             |       |
| 標準規格 IN                                                                                                                     | 12 A  |
| 定格電圧UN                                                                                                                      | 400 V |

|                                                                                                    |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| cUL Recognized  |       |       |
|                                                                                                    | B     | D     |
| 標準規格 IN                                                                                            | 12 A  | 10 A  |
| 定格電圧UN                                                                                             | 250 V | 300 V |

## ベースストリップ - GIC 2,5/ 9-G-7,62 - 1828744

### 認証

|                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| IECEE CB Scheme  |       |
|                                                                                                   |       |
| 標準規格 IN                                                                                           | 12 A  |
| 定格電圧UN                                                                                            | 400 V |

|         |       |
|---------|-------|
| CCA     |       |
|         |       |
| 標準規格 IN | 12 A  |
| 定格電圧UN  | 400 V |

|     |
|-----|
| EAC |
|-----|

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### アクセサリ

#### アクセサリ

#### コーディングエレメント

コーディングプロファイル - CP-MSTB - 1734634

キーイングプロファイル、プラグの溝または逆仕様ソケットに挿入、色：赤、絶縁材



### テストプラグ端子台

テストプラグ - MPS-MT - 0201744



テストプラグ, 色: 銀

## ベースストリップ - GIC 2,5/ 9-G-7,62 - 1828744

### アクセサリ

径変換プラグ - RPS - 0201647



径変換プラグ, 色: 灰

---

### 端子台用マーキングシート、印字済み

マーキングカード - SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804549



マーキングカード, カード, 白, マーキング, 横: 連番 ( 1 ~ 10、11 ~ 20 など、91 ~ 100 まで ), 取付けタイプ: 粘着剤, 端子台幅 : 7.62 mm, 印字エリア: 7,62 x 3,8 mm

---

### その他の製品

ベースストリップ - GMSTBV 2,5/ 9-G-7,62 - 1766631



ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 630 V, 極数: 9, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

ベースストリップ - GMSTB 2,5/ 9-G-7,62 - 1766194



ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 630 V, 極数: 9, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

ベースストリップ - GMSTBA 2,5/ 9-G-7,62 - 1766301



ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 630 V, 極数: 9, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

## ベースストリップ - GIC 2,5/ 9-G-7,62 - 1828744

### アクセサリ

ベースストリップ - GMSTBVA 2,5/ 9-G-7,62 - 1766848

ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 630 V, 極数: 9, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続




プリント基板用コネクタ - GIC 2,5/ 9-ST-7,62 - 1828870

プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 630 V, 極数: 9, ピッチ: 7.62 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず



### 図面

穴あけ加工図



外形寸法

