

Fiche produit

Caractéristiques

M9R84440

Multi9 - Interrupteur différentiel GFP - 4P - 40A
260mA - type Asi - 480Y/277V



Principales

Gamme	Multi 9
Nom du produit	Multi 9 GFP
Type de produit ou équipement	Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil	GFP
Application	Distribution
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	40 A à 40 °C se conformer à EN/CEI 61008-1
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	260 mA se conformer à UL 1053 300 mA se conformer à EN/CEI 61008-1
Temporisation	Instantané
Type	Type A-SI (Super Immunisé)
Catégorie d'emploi	AC-23A se conformer à EN/CEI 61008-1

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA 50 Hz 480Y/277 V CA 60 Hz
Technologie différentiel	Indépendant de la tension
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	Idm 1500 A se conformer à EN/CEI 61008-1
Courant nominal de court-circuit conditionnel	Inc 10 kA 100 A gG
[Ui] tension d'isolement	440 V CA 50/60 Hz
[Uiimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à EN/CEI 61008-1
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Marche, arrêt, déclencheur sur défaut
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	8
Hauteur	81 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	0,45 kg
Couleur	Gris
Endurance mécanique	20000 cycle
Verrouillages optionnels	Cadenassage sur position OFF
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) 1...25 mm ² (AWG 18...AWG 3) - souple Borne du type à cage (haut ou bas) 1...35 mm ² (AWG 18...AWG 2) - rigide Borne du type à cage (haut ou bas) 1...25 mm ² (AWG 18...AWG 3) - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	14 mm pour haut ou bas connexion
Couple de serrage	3,5 N.m haut ou bas

Environnement

Normes	EN/CEI 61008-1 UL 1053
Certifications du produit	CEI UL CCC
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution	3
Compatibilité électromagnétique	Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A se conformer à EN/CEI 61008-1
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,7 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Poids de l'emballage 1	350,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	27
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,937 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------