



Données techniques

NUKR90/3AS

Galet de cames sur axe

Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, rouleaux cylindriques jointifs, fente pour tournevis, trou sur axe, double protection, bague extérieure bombée

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
D - Diamètre Extérieur	90 mm
d1 - Diamètre axe	30 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	35 mm
F - Cote sous Rouleaux	47,5 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	37 mm
B1 - Longueur totale de l'axe	100 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe	63 mm
G - Désignation du filetage de l'axe	M30X1.5
G1 - Longueur du filetage de l'axe	32 mm
B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial	15 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle	1 mm
n - Diamètre trou de lubrification axial	8 mm
a - Diamètre trou de lubrification radial	4 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle	51 mm
R - Rayon de la piste galet	500 mm
Couple de serrage max	360 N-m
Roulement avec / sans cage	Sans



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	1,96 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	101000000 mN
C0r - Capacité charge statique	151000000 mN
Charge de la piste sphérique de galet	11400000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	12600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

