

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础，适用于3相电源供应网络，带有独立的N和PE（5线系统：L1，L2，L3，N，PE），用于防雷保护等级III和IV。

优势

- 广泛应用于各种场合范围，质量有保证
- 具有1 HP（水平针距）的行业标准总宽度，可通过桥接件快速安装
- “热”插拔模块，可轻松进行测试和绝缘测量
- 每个位置具有12.5 kA的放电容量，可用于防雷保护等级III和IV
- 抗振锁扣可确保插头牢固插接到位

商业数据

订货号	2800184
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CL1151
产品关键代码	CL1151
目录页面	页码46 (C-4-2019)
GTIN	4046356518567
单件重量（含包装）	672.4 g
单件重量（不含包装）	638 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	组合电涌保护器
产品系列	VALVETRAB MS
IEC 类别	I / II
	T1 / T2
EN类型	T1 / T2
IEC 电源系统	TT
	TN-S
类型	DIN导轨模块，分体式，可分离
位数	4
电涌保护故障报警	带可视状态指示窗口

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2


电气特性

额定频率f _N	50 Hz (60 Hz)
--------------------	---------------

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺纹	M5
紧固扭矩	3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²)
	4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²)
剥线长度	16 mm
柔性导线横截面	1.5 mm² ... 25 mm²
刚性导线横截面	1.5 mm² ... 35 mm²
可连接导向横截面 AWG	15 ... 2
连接方式	叉形电缆端头
柔性导线横截面	1.5 mm² ... 16 mm²

尺寸

尺寸图	
宽度	71.2 mm
高度	89.8 mm
深度	77.5 mm (7.5 mm (含DIN导轨))
水平针距	4 分区

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 1/2类防雷/电涌保护器



2800184

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800184>

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级，符合UL 94	V-0
材料的CTI值	600
绝缘材料	PA 6.6/PBT
材料组	I
外壳材料	PA 6.6
	PBT

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

保护电路

保护通道	L-N
	L-PE
	N-PE
动作方向	3L-N & N-PE
额定电压 U_N	240/415 V AC (TN-S)
	240/415 V AC (TT)
额定频率 f_N	50 Hz (60 Hz)
最大持续工作电压 U_C (L-N)	335 V AC
最大持续工作电压 U_C (L-PE)	335 V AC
最大持续工作电压 U_C (N-PE)	264 V AC
额定负载电流 I_L	80 A
残流 I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
待机功耗 P_C	$\leq 810 \text{ mVA}$
标称放电电流 I_n (8/20) μs (L-N)	12.5 kA
标称放电电流 I_n (8/20) μs (L-PE)	12.5 kA
标称放电电流 I_n (8/20) μs (N-PE)	50 kA
最大放电电流 I_{max} (8/20) μs	50 kA
冲击电流 (10/350) μs (L-N)，电荷量	6.25 As
冲击电流 (10/350) μs (L-N)，特征能量	39 kJ/ Ω
冲击电流 (10/350) μs (L-N)，电流峰值 I_{imp}	12.5 kA
冲击电流 (10/350) μs (L-PE)，电荷量	6.25 As
冲击电流 (10/350) μs (L-PE)，特征能量	39 kJ/ Ω
冲击电流 (10/350) μs (L-PE)，电流峰值 I_{imp}	12.5 kA
冲击电流 (10/350) μs (N-PE)，电荷量	25 As
冲击电流 (10/350) μs (N-PE)，特征能量	625 kJ/ Ω
冲击电流 (10/350) μs (N-PE)，电流峰值 I_{imp}	50 kA
总放电电流 I_{total} (8/20) μs	50 kA
总放电电流 I_{total} (10/350) μs	50 kA
额定断开续流值 I_{fi} (N-PE)	100 A

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 1/2类防雷/电涌保护器



2800184

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800184>

额定短路电流 I_{SCCR}	25 kA
电压保护水平 U_p (L-N)	≤ 1.2 kV
	≤ 1.6 kV (30 kA - 8/20 μ s)
电压保护水平 U_p (L-PE)	≤ 2 kV
电压保护水平 U_p (N-PE)	≤ 1.7 kV
残压 U_{res} (L-N)	≤ 1.2 kV (I_n 时)
	≤ 1.1 kV (10 kA时)
	≤ 1 kV (5 kA时)
	≤ 0.9 kV (3 kA时)
残压 U_{res} (L-PE)	≤ 2 kV (I_n 时)
	≤ 1.5 kV (10 kA时)
	≤ 1.2 kV (5 kA时)
	≤ 1.1 kV (3 kA时)
残压 U_{res} (N-PE)	≤ 0.6 kV (I_n 时)
	≤ 0.5 kV (10 kA时)
	≤ 0.5 kV (5 kA时)
	≤ 0.4 kV (3 kA时)
U_T 下的TOV动作 (L-N)	415 V AC (5 秒 / 耐受模式)
	457 V AC (120 分钟 / 安全失效模式)
U_T 下的TOV动作 (N-PE)	1200 V AC (200 ms / 耐受模式)
响应时间 t_A (L-N)	≤ 25 ns
响应时间 t_A (L-PEN)	≤ 100 ns
响应时间 t_A (N-PE)	≤ 100 ns
最大备用保险丝，带有V型连接线	80 A (gG - 16 mm ²)
最大备用保险丝，带有支线接线	160 A (gG)

附加技术数据

最大放电电流 I_{max} (8/20) μ s	65 kA
---------------------------------	-------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 80 °C
海拔	≤ 2000 m (amsl)
允许湿度 (运行)	5 % ... 95 %
冲击力 (运行)	30g (半正弦 / 11 ms/ 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
振动 (操作)	7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X , Y , Z)

认证

UL规格

最大持续工作电压MCOV (L-L)	670 V AC
最大持续工作电压MCOV (L-N)	335 V AC
最大持续工作电压MCOV (L-G)	335 V AC

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 1/2类防雷/电涌保护器



2800184

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800184>

最大持续工作电压MCOV (N-G)	264 V AC
额定放电电流 I _n (L-L)	20 kA
额定放电电流 I _n (L-N)	20 kA
额定放电电流 I _n (L-G)	20 kA
额定放电电流 I _n (N-G)	20 kA
保护通道	L-L
	L-N
	L-G
	N-G
额定电压	415/240 V AC
电源分配系统	Wye
额定频率	50/60 Hz
实测限制电压 MLV (L-L)	3570 V
实测限制电压 MLV (L-N)	2630 V
实测限制电压 MLV (L-G)	3600 V
实测限制电压 MLV (N-G)	2600 V
SPD型号	4CA

UL连接数据

紧固扭矩	30 lb _F ·in.
可连接导向横截面 AWG	14 ... 2

标准和规范

标准/规格	IEC 61643-11
注意事项	2011
标准/规格	EN 61643-11
注意事项	2012

安装

安装类型	DIN导轨 : 35 mm
------	---------------

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 1/2类防雷/电涌保护器




2800184


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800184>

图纸

尺寸图



电路图



VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 1/2类防雷/电涌保护器



2800184

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800184>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800184>



cUL认证

认证ID: FILE E 330181



UL认证

认证ID: FILE E 330181



IECEE-CB方案

认证ID: AT 2584



EAC

认证ID: RU C-DE.*09.B.00169

CCA

认证ID: NTR-AT 1906



KEMA-KEUR

认证ID: 2162496-01



DNV GL

认证ID: TAE00001N9



ÖVE

认证ID: 18583-009-09

UAE-RoHS

认证ID: 23-10-88705

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27171201
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000381
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

2800184
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2800184>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn