

UKH 50-IB - 大电流接线端子

3009053

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009053>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



大电流接线端子，带内六角螺栓，标称工作电压: 1000 V，额定电流: 150 A，连接量: 2，位数: 1，接线方式: 螺钉连接，横截面: 16 mm² - 70 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，NS 32，NS 35/15-2,3，颜色: 灰色

优势

- 在棱柱形套管基座中对导线进行三点定心能保证电缆连接牢固。
- 因接触面的棱纹而导致接触电阻低
- 通过压线块中的弹簧元件来锁紧螺钉

商业数据

订货号	3009053
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1311
产品关键代码	BE1311
GTIN	4017918091613
单件重量（含包装）	122.65 g
单件重量（不含包装）	121.35 g
原产地	IN

UKH 50-IB - 大电流接线端子

3009053

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009053>



技术数据

产品属性

产品类型	大电流接线端子
位数	1
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	4.73 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	50 mm²

层 1 上 1 下 1

螺纹	M6
紧固扭矩	6 ... 8 Nm
剥线长度	24 mm
塞规	B10
刚性导线横截面	16 mm² ... 70 mm²
横截面 AWG	4 ... 2/0 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	25 mm² ... 50 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	2 ... 2 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	25 mm² ... 50 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	25 mm² ... 50 mm²
2根横截面相同的导线，刚性导线	10 mm² ... 16 mm²
2根横截面相同的导线，柔性导线	10 mm² ... 16 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	10 mm² ... 16 mm²
标称电流	150 A
最大负载电流	150 A (可连接导线横截面 50 mm²)
额定电压	1000 V

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEx)

标识	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
工作温度范围	-60 °C ... 110 °C
	1203343 VDE-ISS 5

Ex认证附件	1201659 E/AL-NS 32
	1201662 E/AL-NS 35
桥接列表	固定式桥接件 / FBI 2-20-EX / 0201113
	固定式桥接件 / FBI 3-20-EX / 0201812
桥接数据	130.5 A (50 mm²)
防爆温度上升	40 K (146.5 A / 50 mm²)
用于使用桥接件进行桥接	690 V
额定绝缘电压	630 V
输出	(永久)

Ex等级 常规

标称工作电压	690 V
额定电流	133 A
最大负载电流	133 A
接触电阻	0.1 mΩ

Ex 连接数据 概述

扭矩范围	6 Nm ... 8 Nm
额定横截面	50 mm²
额定接线容量AWG	1/0
刚性接线容量	16 mm² ... 50 mm²
接线容量AWG	6 ... 1/0
柔性接线容量	25 mm² ... 50 mm²
接线容量AWG	4 ... 1/0
2根横截面相同的导线，刚性导线	10 mm² ... 16 mm²
2根横截面相同的导线，AWG刚性	8 ... 6
2根横截面相同的导线，柔性导线	10 mm² ... 16 mm²
2根横截面相同的导线，AWG柔性	8 ... 6

尺寸

宽度	20 mm
高度	70.5 mm
NS 32深度	81 mm
NS 35/15深度	83.5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气，UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3

铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	9.8 kV
结果	已通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 $\leq 45\text{ K}$
结果	已通过测试
短时耐受电流 50 mm²	6 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	2.2 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

机械测试

机械强度

结果	已通过测试
----	-------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 32/NS 35
测试力设定值	10 N
结果	已通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	25 mm² / 4.5 kg
	50 mm² / 9.5 kg
	70 mm²/10.4 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

3009053

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009053>

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
	NS 35/15-2,3

UKH 50-IB - 大电流接线端子




3009053

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009053>



图纸

示意图



UKH 50-IB - 大电流接线端子

3009053

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009053>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009053>

 cULus认证 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	600 V	150 A	6 - 1/0	-
多导线连接	600 V	150 A	8 - 6	-
使用组 C				
	600 V	150 A	6 - 1/0	-
多导线连接	600 V	150 A	8 - 6	-

 ATEX 认证ID: KEMA98ATEX1786U				
--	--	--	--	--

 EAC Ex 认证ID: KZ 7500525010101950				
--	--	--	--	--

 IECEX 认证ID: IECEX KEM 06.0029U				
--	--	--	--	--

 CCC 认证ID: 2020322313000623				
--	--	--	--	--

 UKCA-EX 认证ID: DEKRA 21UKEX0307U				
---	--	--	--	--

UL Comp Hazloc CA US 认证ID: UL US CA L 192998				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	150 A	6 - 1/0	-

UKH 50-IB - 大电流接线端子

3009053

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009053>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UKH 50-IB - 大电流接线端子

3009053

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009053>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn