

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Lasttrennschalter iSW, 2P, 40A, 415V AC

A9S65240

EAN Code: 3606480531057

### Hauptmerkmale

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Baureihe                     | Acti9                   |
| Produktname                  | Acti9 iSW               |
| Produkt- oder Komponententyp | Lasttrennschalter       |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | iSW                     |
| Geräteanwendung              | Isolierung<br>Steuerung |
| Beschreibung der Pole        | 2P                      |
| Nutzungskategorie            | AC-22A                  |
| Eignung für Isolation        | Ja                      |

### Zusatzmerkmale

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| [Ie] Bemessungs-Betriebsstrom                        | 40 A bei 415 V AC 50/60 Hz    |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung                      | 415 V AC 50/60 Hz             |
| [Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen   | 5 kA Lasttrennschalter allein |
| [Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit             | 1260 A                        |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung                   | 500 V AC 50/60 Hz             |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit            | 6 kV                          |
| Steuerungstyp                                        | Kippschalter                  |
| Lokale Signalisierung                                | ON/OFF-Anzeige                |
| Kontaktstellungsanzeige                              | Ja                            |
| Montagemodus                                         | Fest                          |
| Montagehalterung                                     | DIN-Schiene                   |
| Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken | Oben oder unten: ja           |
| 9-mm-Raster                                          | 4                             |
| Höhe                                                 | 85 mm                         |
| Breite                                               | 36 mm                         |
| Tiefe                                                | 73 mm                         |
| Farbe                                                | Weiß                          |
| Mechanische Lebensdauer                              | 20000 Zyklen                  |
| Elektrische Lebensdauer                              | 15000 Zyklen                  |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                        |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlüsse - Klemmen   | Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 1 x 50 mm² - fest<br>Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 1 x 35 mm² - flexibel<br>Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 1 x 35 mm² - flexibel mit Aderendhülse |
| Drahtabsolierungslänge | 14 mm                                                                                                                                                                                               |
| [M] Anzugsdrehmoment   | 3,5 Nm                                                                                                                                                                                              |

## Montage

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Normen                           | EN 60947-3<br>IEC 60947-3 |
| Schutzart (IP)                   | IP20                      |
| Verschmutzungsgrad               | 3                         |
| Tropentauglichkeit               | 2                         |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 95 % bei 55 °C            |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...60 °C               |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...85 °C               |

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 7,500 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 3,600 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 9,500 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 167,000 g |
| VPE 2 Art                     | BB1       |
| VPE 2 Menge                   | 6         |
| VPE 2 Höhe                    | 8,500 cm  |
| VPE 2 Breite                  | 9,800 cm  |
| VPE 2 Länge                   | 22,000 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 1,051 kg  |
| VPE 3 Art                     | S03       |
| VPE 3 Menge                   | 66        |
| VPE 3 Höhe                    | 30,000 cm |
| VPE 3 Breite                  | 30,000 cm |
| VPE 3 Länge                   | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht                 | 12,160 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 15 kg CO2 eq.                       |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 1 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 14 kg CO2 eq.                       |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 0.4 kg CO2 eq.                      |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

### Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                                                            |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton                                            | Ja                                                                                       |
| Verpackung ohne Kunststoff                                                 | Nein                                                                                     |
| SCIP-Nummer                                                                | E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie                                                         | <a href="#">Konform</a>                                                                  |
| REACH-Verordnung                                                           | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen                                               |
| PVC-frei                                                                   | Ja                                                                                       |

### Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

### Use Again



### Reproduktion

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 43                                                                                                                                                                                                                                    |
| Circular Economy-Eignung          | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                                                                                                     |
| Rücknahme                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEEE-Kennzeichnung                |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

