

HCC 4-F - 插座

1600001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1600001>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插座，标称工作电压: 500 V，额定电流: 25 A，连接量: 10，位数: 10，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 4 mm²，横截面: 0.2 mm² - 4 mm²，安装方式: 直接螺钉连接，颜色: 灰色



优势

- 固线夹适用插头和插座
- 即使拔出后也具有防触摸保护

商业数据

订货号	1600001
包装单位	50 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE1ZWX
产品关键代码	BE1ZWX
目录页面	页码439 (C-3-2013)
GTIN	4017918021733
单件重量（含包装）	43.48 g
单件重量（不含包装）	43.48 g
原产地	PL

HCC 4-F - 插座

1600001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1600001>



技术数据

产品属性

产品类型	大电流接线端子
位数	10
针距	7.62 mm
连接量	10
行数	1
电位	10

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	1.02 W

连接数据

每层的连接数量	10
额定横截面	4 mm²
螺纹	M3
紧固扭矩	0.5 ... 0.6 Nm
剥线长度	7 mm
塞规	A4
连接符合标准	IEC 61984
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.25 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.25 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.2 mm² ... 2.5 mm²
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.2 mm² ... 2.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.25 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 2.5 mm²
标称电流	25 A
最大负载电流	25 A (当连接截面积为4 mm²的导线时)
额定电压	500 V
额定横截面	4 mm²


尺寸

HCC 4-F - 插座

1600001

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1600001



尺寸图	
宽度	92 mm
高度	31.5 mm
深度	18 mm
孔距	83 mm
针距	7.62 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V2
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-40 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	125 °C

机械特性

机械参数	
开口式侧板	否

技术数据	
钻孔间距	83 mm

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 61984
--------	-----------

安装

安装类型	直接螺钉连接
------	--------

HCC 4-F - 插座


1600001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1600001>




图纸


尺寸图



图表



图表



HCC 4-F - 插座

1600001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1600001>



电路图



HCC 4-F - 插座

1600001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1600001>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1600001>

 CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	300 V	20 A	28 - 10	-

 UL认证 认证ID: FILE E 60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	250 V	20 A	30 - 10	-
使用组 C				
	300 V	20 A	30 - 10	-
	300 V	20 A	30 - 10	-

 DNV GL 认证ID: TAE00001EZ				
---	--	--	--	--

 LR 认证ID: LR21308805TA				
---	--	--	--	--

HCC 4-F - 插座

1600001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1600001>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HCC 4-F - 插座

1600001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1600001>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	bd9b3fce-9bd5-4c44-8662-b3ba8f600df3

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn