


PPC 1,5/S-NS/9 - COMBI插座



3213455

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213455>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



COMBI插座，标称工作电压: 500 V，额定电流: 17.5 A，连接量: 1，位数: 9，接线方式: 直插式连接，第一层，额定接线容量: 1.5 mm²，横截面: 0.14 mm² - 1.5 mm²，安装方式: NS 35/15，NS 35/7,5，颜色: 灰色

优势

- 用于行线槽和分线操作杆内的插拔式触点的安全且节省空间的应用
- 直插式COMBI连接提供了用户可自行安装的解决方案
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3213455
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	BE2245
产品关键代码	BE2245
GTIN	4046356802628
单件重量（含包装）	15.948 g
单件重量（不含包装）	15.948 g
原产地	PL

PPC 1,5/S-NS/9 - COMBI插座

3213455

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213455>



技术数据

产品属性

产品类型	终端连接
应用领域	铁路工业
	机械工程
	工厂工程
位数	9
针距	3.5 mm
连接量	1
行数	1
型号	其他
电位	9

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.56 W

连接数据

额定横截面	1.5 mm²
-------	---------

第一层

剥线长度	8 mm
塞规	A1 / B1
连接符合标准	IEC 61984
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
横截面 AWG	26 ... 16 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 16 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.14 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm² ... 1 mm²
标称电流	17.5 A
最大负载电流	17.5 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时)
额定电压	500 V
额定横截面	1.5 mm²

第一层 直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	0.25 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.34 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.34 mm² ... 1 mm²

PPC 1,5/S-NS/9 - COMBI插座



3213455

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213455>

尺寸

宽度	34.5 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	43 mm
深度	27.1 mm
NS 15深度	28.3 mm
NS 35/7,5深度	28.3 mm
NS 35/15深度	35.8 mm
针距	3.5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数（DIN EN 60216-1（VDE 0304-21））	130 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数	
开口式侧板	是

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C (最高工作温度参考衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 61984
--------	-----------

PPC 1,5/S-NS/9 - COMBI插座



3213455


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213455>

安装

安装类型	NS 35/15
	NS 35/7,5

图纸

图表



电路图



PPC 1,5/S-NS/9 - COMBI插座



3213455

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213455>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213455>



EAC

认证ID: EACKZ 08593

PPC 1,5/S-NS/9 - COMBI插座



3213455

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213455>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250117
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PPC 1,5/S-NS/9 - COMBI插座



3213455

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213455>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn