



FAG

UCP208-24

Palier à semelle

Paliers à semelle UCP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
tolérance logement	J7	Couple normal

dimensions principale & données de performance

d	38,1 mm	Alésage
L	184 mm	Longueur totale
H 2	98 mm	Hauteur
C r	34.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	19.800 N	Charge stat. de base, radiale
C ur	1.030 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	2 kg	Poids

Cotes de montage

J	137 mm	Distance trous de fixation
N	17 mm	Largeur (rainure)
N 1	21 mm	Longueur (rainure)



Dimensions

H	49,2 mm	Distance axe arbre
A	54 mm	Largeur (base)
H ₁	18 mm	Hauteur (base)
B	49,2 mm	Width
S ₁	30,2 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

P208	Corps de palier
UC208-24	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.