




Produktname | *Product name*: Comfort Check
 Artikelnummer | *Part Number*: 1900-0110
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 811242
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: tg / 2023-12-18

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V0	---	2023-12-18	tg

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V50

Zeichnung des Testgerätes / Drawing of the test device:



Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten des Testgerätes / Technical data of the test device:



Stromversorgung:	Nicht erforderlich	Power Supply:	Not required
Bedienelemente:	Schiebeschalter 4 Positionen (1.2V – 1.5V – 3V – 3.6V)	Control elements:	Slide switch 4 positions (1.2V - 1.5V – 3V – 3.6V)
Testbare aufladbare und nicht aufladbare Akkus / Batterie-Typen:	Nickel-Metall-Hydrid Akkus und Alkaline Batterien der Größen: AAA / AA / C / D / 9V E-Block CR-Lithium Batterien: CR123 / CR2 / 9V E-Block / CR-Knopfzellen (CR2025, CR2032, CR2330, CR2354, CR2430, CR2450, CR2477, CR3032) Lithium-Ion-Akkus: z.B. 16340 / 18650 / 21700	Testable rechargeable and non-rechargeable batteries / battery types:	Nickel-metal-hydride rechargeable batteries and alkaline batteries of sizes: AAA / AA / C / D / 9V E-Block CR lithium batteries: CR123 / CR2 / 9V E-Block / CR button cells (CR2025, CR2032, CR2330, CR2354, CR2430, CR2450, CR2477, CR3032) Lithium-ion rechargeable batteries: e.g. 16340 / 18650 / 21700
LCD-Anzeige:	Batteriespannung (in V), Balkenanzeige mit 22 Segmenten	LCD indicator:	Battery voltage (in V), Bar display with 22 segments
Gehäusotyp:	Tischgehäuse	Housing type:	Desktop case
Gehäusefarbe:	Unterteil: schwarz Oberteil: weiß Batterietestschacht: blau Schiebeschalter: blau	Housing colour:	Bottom: black Top: white Battery test slot: blue Slide switch: blue
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Gewicht:	Ca. 50 g	Weight:	Approx. 50 g
Lieferumfang:	- Testgerät - Mehrsprachige Bedienungsanleitung	Shipment:	- Test device - Multilingual operating instruction
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box