




Raccord à souder pour capteurs process

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.50



EC 1935/2004 FCM FDA

Application

Tenue en pression	120 bar	12 MPa
Remarque sur la tenue en pression	pour le raccordement capteur - raccord	

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	8,5
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs	G 1/8 taraudage Ø 3 mm
Raccord process	Raccord à souder Ø 18 mm ; taille nominale du tube: DN25...DN100; épaisseur de la paroi du tube: 1,5 mm
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 µm

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------