

PLC-RSC-220DC/21AU

订单号: 2987286

图示型号为 PLC-RSC-24DC/21



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2987286>

继电器模块外壳厚度为6.2mm，1PDT，输入电压220VDC。

□□□□	
EAN	
备注	订制品
sales group	G220
包装	10 Pcs.
关税	85364190

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期：
21.01.2008



请注意这里提供的数据来源于在线目录。如需详细的信息和数据，请查阅<http://www.download.phoenixcontact.com>上的用户使用信息。该信息适用网络下载的一般条款。

□□□□	
□□□□	
额定输入电压 U_N	220 V DC
额定输入电流 U_{IN}	3 mA
典型响应时间	7 ms
典型释放时间	15 ms
工作电压显示	黄色LED
保护电路	极性保护 极性保护二极管
	浪涌保护 阻尼二极管

□□□

触点类型	单触点，1PDT
触点材料	AgSnO，镀硬质金
最大切换电压	30 V AC
	36 V DC
最小切换电压	100 mV (10 mA时)
最大启动电流	50 mA
最小切换电流	1 mA (24 V)
限制连续电流	50 mA
最大额定功率值 (电阻负载)	1.2 W (24 V DC)
最小切换电压	5 V (100 mA时)
最小切换电流	10 mA (12 V时)

□□□□

宽度	6.2 mm
高度	80 mm
深度	94 mm
测试电压继电器线圈 / 继电器触点	4 kV _{rms} (50Hz，1min)
环境温度 (运行)	-25 °C ... 55 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
操作模式	100%符合条件
机械寿命	3 x 10 ⁷ 开馆次数
名称	供电回路间的电气间隙和爬电距离
标准/规程	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0110
	DIN EN 50178/VDE 0160
	IEC 60255/DIN VDE 0435 (相关部分)
额定过电压 / 绝缘	4 kV/基础安全隔离 (输入隔离和常开安全隔离输出之间6 kV增强型安全隔离。)
安装位置	任意
组装说明	无间距排列

□□□□

连接类型	螺钉连接
实心线最小横截面	0.14 mm ²
实心线最大横截面	2.5 mm ²

多芯线最小横截面	0.14 mm ²
多芯线最大横截面	2.5 mm ²
可连接导线最小横截面AWG/kcmil	26
导线横截面, AWG/kcmil (最大)	14
剥线长度	8 mm
螺纹	M3

□□/□□

认证

CUL, CUL Listed, UL, UL Listed

□□

项目	名称	描述
1204517	SZF 1-0,6X3,5	操作工具, 用于ST端子, 同样可用作一字刀口螺丝刀, 尺寸: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2件式夹具, 带防滑手柄

□□

1051016	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	快速标记条, 接头, 白色, 标识, 可用的标识方法: Plotter, 横向打印: 连续编号1 - 10、11 - 20等, 直至491 - 500, 安装类型: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标记范围: 6.15 x 10.5 mm
5060935	ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT	快速标记条, 接头, 白色, 未标记, 可用的标识方法: Plotter, 安装类型: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标记范围: 6.15 x 10.5 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	快速标记条, 接头, 白色, 未标记, 可用的标识方法: Plotter, 安装类型: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标记范围: 6.15 x 10.5 mm

□□□

2966812	FBST 6-PLC BU	单个插入式桥接件, 长度: 6 mm, 位数: 2, 颜色: 蓝色
2966825	FBST 6-PLC GY	单个插入式桥接件, 长度: 6 mm, 位数: 2, 颜色: 灰色
2966236	FBST 6-PLC RD	单个插入式桥接件, 长度: 6 mm, 位数: 2, 颜色: 红色
2967688	FBST 8-PLC GY	单个插入式桥接件, 长度: 8 mm, 位数: 2, 颜色: 灰色
2967691	FBST 14-PLC BK	单个插入式桥接件, 长度: 14 mm, 位数: 2, 颜色: 黑色
2966692	FBST 500-PLC BU	插入式跨接线, 长度: 500 mm, 颜色: 蓝色
2966838	FBST 500-PLC GY	插入式跨接线, 长度: 500 mm, 颜色: 灰色
2966786	FBST 500-PLC RD	插入式跨接线, 长度: 500 mm, 颜色: 红色

□□

2966508	PLC-ESK GY	电源端子，最多用于4个电位输入，可安装在 NS 35/7.5导轨上
---------	------------	-----------------------------------

□□

0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	DIN导轨，材料：铜，未打孔，高度7.5 mm，宽度35 mm，长度：2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	DIN导轨，材料：钢，表面镀锌且经过钝化处理，打孔，高7.5 mm，宽35 mm，长：2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN导轨，材料：钢，未打孔，高度7.5 mm，宽度35 mm，长度：2 m
0801377	NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM	DIN导轨，宽度：35 mm，高度：7.5 mm，长度：2000 mm，颜色：银色
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	DIN导轨，高轨，高型，未打孔，1.5 mm厚，材料：铝，高15 mm，宽35 mm，长2000 mm
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	DIN导轨，材料：铜，未打孔，厚度1.5mm，高度15 mm，宽度35 mm，长度：2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	DIN导轨，材料：钢，表面镀锌且经过钝化处理，打孔，高15 mm，宽35 mm，长：2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	DIN 导轨材料：钢，未打孔，高度 15 mm，宽度 35 mm，长度：2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	DIN导轨，材料：钢，未打孔，厚度2.3mm，高度15 mm，宽度35 mm，长度：2 m
2966841	PLC-ATP BK	隔板，2mm厚，用在PLC端子条的两端。此外，它还用于：组与组之间的视觉隔离，根据DIN VDE 0106-101安全隔离相邻PLC继电器的不同电压，隔离

□□□

包括使用组在内的连接数据







Nanjing Phoenix Contact Co. Ltd.
No. 36 Phoenix Road - Jiangning Development Zone /
P.O. Box 236 Jiangning Nanjing
CN-211100 Nanjing, China
电话 +86/25-5212-1888
Fax +86/25-5212-1999 or 1555
<http://www.phoenixcontact.com.cn>



菲尼克斯电气 2012
保存的技术修改内容；