




Adaptateur process clamp DIN 32676 série A

ADAPT DIN32676-A DN80



EC 1935/2004 FCM FDA

Application		
Version	pour capteur de débit SMF	
Application	industrie agroalimentaire et industrie des boissons; applications aseptiques	
Tenue en pression	10 bar	1 MPa
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids [g]	4130	
Boîtier	cylindrique	
Dimensions [mm]	Ø 139 / L = 42,9	
Matières	inox (1.4404 / 316L)	
Diamètre nominal	DN80 (3")	
Raccordement capteurs	bride d'appareil spécifique d'ifm	
Raccord process	Clamp DIN 32676 série A (ISO)	



Adaptateur process clamp DIN 32676 série A

ADAPT DIN32676-A DN80

Raccord process adapté au standard du tube	(DIN EN 10357 série A); (DIN 11866 série A); (DIN 11850 série 2)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 µm
Accessoires	
Fourniture	vis 12
Remarques	
Unité d'emballage	2 pièces