



Brand of NTN corporation

Données techniques

UCT215

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC215G2, T215

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	70 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage	26 mm
A2	48 mm
B - Largeur Bague Intérieure	77,8 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

d - Diamètre arbre	75 mm
G - Graisseur	M10x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	167 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage	151 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement	111 mm
L - Longueur du logement	232 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement	140 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache	21 mm
L3 - Longueur de la rainure/surface de guidage	121 mm
N - Dimension trou de fixation	41 mm
N1 - Longueur encoche de fixation	32 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation	70 mm
S - Distance face / centre du palier	33,3 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	66000000 mN
C0 - Capacité de charge statique	49500000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	7,21 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	33 N-m

