

Lampe-loupe 56 LEDs cms, lentille ronde 127 mm en verre poli
grossissement 8 Dioptries, Fixation par étau, puissance 24 Watts



LUX510-8D56SMD

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Lampe-loupe équipée d'une lentille ronde en verre poli de 127 mm et d'un grossissement de 8 dioptries offrant une grande fiabilité grâce à son bras articulé de 80 cm. Elle est équipée de 56 Leds à technologie SMD lui permettant également de servir de lampe de bureau. Sur le dessus, un interrupteur et un capot de protection permettent l'utilisation de la lampe-loupe. Tête de loupe maniable pour trouver la meilleure position de travail. Idéal pour les travaux de modélisme, d'horlogerie, de bricolage, de couture, d'électronique...

CARACTÉRISTIQUES

- Lentille en verre poli.
- Diamètre lentille : 127 mm.
- Grossissement : 8 dioptries.
- Capot de protection de la lentille.
- Eclairage par 56 Leds SMD.
- Température de couleur : 6000°K.
- Luminosité : 720 Lumens.
- Alimentation 230Vac.
- Adaptateur : 24Vdc 0,350A.
- Consommation : 24W.
- Interrupteur marche/arrêt.
- Orientation 180° horizontal et vertical.
- Fixation par pince étau.
- Bras articulé réglable manuellement.
- Longueur du bras : 80 cm.
- Poids de la lampe loupe : 2,550 Kg.
- Dimensions emballage : 54 x 28 x 14 cm.
- Poids emballage : 3,190 Kg.



CAPOT DE
PROTECTION DE
LA LENTILLE

BRAS ARTICULE

PINCE ETAU

