



Presentazione

Gamma	New Unica
Tipo prodotto	Presa dati
Applicazione	Comunicazione
Device presentation	Meccanismo
Colore	Antracite (RAL 7021)
Tipo di prese dati	RJ45 8 contatti cat.6 < 250 MHz
Apparecchiatura fornita	Etichettatura Protective flap

Caratteristiche tecniche

Protocollo di comunicazione	1000BASE-TX
Protocollo di comunicazione delle porte	ATM 1200 Mbps
Numero di moduli	2 moduli
Numero di prese	1
Tipo di impronta	Infraplus
Tipo di connettore	S-One
Tipo schermatura cavo	STP
Organizzazione dei collegamenti	Doppino schermato
Collegamenti - morsetti	Scatto
Montaggio dispositivo	Incasso
Tipo di fissaggio	Fissaggio
Senso di installazione	Dritto
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: piastra centrale
Profondità	40,5 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	45 mm
Profondità di incasso	40,5 mm
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK01
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...55 °C

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.