

CRIMPFOX 16R TWIN - Presszange



1212845

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212845>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für TWIN Aderendhülsen nach UL 486F, drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Ihre Vorteile

- Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und reduzieren den Kraftaufwand um 25 %

Kaufmännische Daten

| | |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer | 1212845 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel | BH3131 |
| GTIN | 4055626406220 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 689,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 689,6 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | SE |

CRIMPFOX 16R TWIN - Presszange



1212845

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212845>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

| | |
|--------------------|---|
| Produkttyp | Crimpwerkzeug |
| Verpressung | WM-Crimp |
| Produkteigenschaft | Geringe Griffweite |
| | Bis zu 25 % reduzierte Betätigungskraft |
| | Für TWIN-Aderendhülsen geeignet |
| Querschnitt max. | 6 mm ² |
| Querschnitt max. | 10 mm ² |
| Querschnitt max. | 16 mm ² |

Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|------------------------------|--|
| Querschnittsbereich metrisch | 6 mm ² ... 16 mm ² (2 x 6 mm ² ... 2 x 16 mm ²) |
| Querschnittsbereich AWG | 10 ... 6 (2 x AWG 10 ... 2 x AWG 6) |

Maße

| | |
|--------|--------|
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Länge | 256 mm |

Materialangaben

| | |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

Kabel / Leitung

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 8,5 mm |
|--------------------------|-----------------|

CRIMPFOX 16R TWIN - Presszange



1212845

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212845>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212845>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 16R TWIN - Presszange



1212845

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212845>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000168 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX 16R TWIN - Presszange



1212845

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212845>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de