

1311034
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1311034>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



DIN导轨壳体，用于安装在DIN导轨上，颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)，宽度: 22.6 mm，高度: 77 mm，深度: 107.2 mm，包括2个固定式连接器，4位，螺钉连接，用于2.5 mm²，额定电流 : 24 A，400 V，PCB表面: 4900 mm²

商业数据

订货号	1311034
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACHCHK
产品关键代码	ACHCHK
GTIN	4063151585365
单件重量（含包装）	76.3 g
单件重量（不含包装）	76.3 g
原产地	DE

EH 22,5-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34 - 外壳 组件



1311034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1311034>

套件包括

MKDS 3/ 4-5,08 - PCB端子

1712805

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1712805>



印制电路板终端，额定电流: 24 A，额定电压(III/2): 400 V，额定横截面: 2.5 mm²，电位数: 4，行数: 1，每行位数: 4，产品系列: MKDS 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 0°，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 5 mm，每个电势的焊针数量: 1，包装类型: 纸箱包装。该产品可组成不同位数的连接器!

1311034
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1311034>

技术数据

说明

组装说明	请参阅下载区内提供的组装说明。
概述	印刷电路板的表面规范用于定向目的，并且基于基本印刷电路板。壳体也可以容纳多个印刷电路板。


产品属性

产品类型	多层外壳设置
外壳类型	DIN导轨壳体
壳体系列	EH
位数	8
最大位数	8 (针距: 3.08 mm)
行数	1
型号	用于安装在DIN导轨上 包括2个固定式连接器，4位，螺钉连接，用于2.5 mm²，额定电流：24 A，400 V
带通风口	是

连接数据

连接方式	带压片的螺钉连接
------	----------

尺寸

尺寸图	
宽度	22.6 mm
高度	77 mm
深度	107.2 mm
从DIN导轨顶部边缘起的深度	102.9 mm

PCB设计

PCB板厚度	1.4 mm ... 1.8 mm
--------	-------------------

材料规格

颜色 (上部壳体)	浅灰 (RAL 7035)
颜色 (下部壳体)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	ABS-PC

EH 22,5-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34 - 外壳 组件



1311034
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1311034>

外壳材料	ABS-PC
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件	
要达到的最大IP编码	IP20
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (根据功率损耗)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 55 °C
环境温度（组装）	-5 °C ... 80 °C
相对湿度（存放/运输）	95 %

PCB数据

PCB支架数量	1
PCB安装类型	锁扣
总PCB表面	4900 mm²
PCB厚度	1.4 mm ... 1.8 mm

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

包装规格

包装类型	纸箱包装
外包装类型	纸箱


EH 22,5-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34 - 外壳 组件

1311034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1311034>

图纸

尺寸图



用于展示产品项目尺寸的示意图。图中并不是所需的产品。详细信息请见“下载”选项卡下的产品图示。

EH 22,5-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34 - 外壳 组件



1311034
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1311034>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1311034
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1311034>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn