


EVCA67



Câble avec prise femelle

ADOGH050MSS0015K05



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement

Application

Applications industrielles / automatisation industrielle; Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Classe de protection

III

Courant de sortie total

[A]

4

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Remarque sur la température ambiante

cULus: ...75 °C

Température ambiante en mouvement

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 65; IP 67

Données mécaniques

Poids

[g]

586,593

Dimensions

[mm]

15,5 x 15,5 x 45

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Matière des joints

FKM

Aptitude pour des câbles en mouvement

oui

EVCA67



Câble avec prise femelle

ADOGH050MSS0015K05

Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	cycles de courbure	≥ 2 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique


Câble: 15 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm, blindé; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré;
Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :	
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc




Câble avec prise femelle

ADOGH050MSS0015K05

Diagrammes et courbes

Courbe d'atténuation de blindage



x fréquence (MHz)

y Atténuation de blindage (dB)

selon DIN EN 60512-23-3