Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Plastron MTZ2 08/32 - 10M - 3P4P - débro-ouvre gauche-L650

LVS03710

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Appareil installé	MasterPacT : débrochable NW08...16 - contrôle : par maneton - verticale installation MasterPacT : débrochable NW20...25 - contrôle : par maneton - verticale installation MasterPacT : débrochable NW32 - contrôle : par maneton - verticale installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: NW08...16 verticale installation 1 x4P: platine de montage support: NW08...16 verticale installation 1 x3P: platine de montage support: NW20...25 verticale installation 1 x4P: platine de montage support: NW20...25 verticale installation 1 x3P: platine de montage support: NW32 verticale installation 1 x4P: platine de montage support: NW32 verticale installation
Position de fonctionnement	Horizontal

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
Position du raccordement	Connexion arrière Connexion avant
Nombre de modules verticaux (50 mm)	10
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	500 mm
Largeur	500 mm
Poids Net	1,76 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Unité fonctionnelle	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 débrochable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 débrochable par maneton verticale 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 débrochable par maneton verticale 4P 1 connexion avant sur Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 débrochable par maneton verticale 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton verticale 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton verticale 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton verticale 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton verticale 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 débrochable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 débrochable par maneton verticale 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 débrochable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 débrochable par maneton verticale 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 débrochable par maneton verticale 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 débrochable par maneton verticale 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton verticale 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton verticale 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton verticale 4P 1 connexion avant sur Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton verticale 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 débrochable par maneton verticale 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton verticale 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton verticale 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton verticale 4P 1 connexion avant sur Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton verticale 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 débrochable par maneton verticale 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	50,000 cm
Longueur de l'emballage 1	50,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,765 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5

Hauteur de l'emballage 2	21,000 cm
Largeur de l'emballage 2	52,000 cm
Longueur de l'emballage 2	53,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,610 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	98,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	88,880 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive RoHS UE	**Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)**
Régulation REACh	Déclaration REACh
Statut sur la présence d'halogène	**Produit avec composants plastiques sans halogènes**
sans PVC	**Oui**
Sans silicone	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**