

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony Time RE10 - Star Delta - fonction Q - 2F - 5A - Tempo 2... 120S - 240 VCA

RE10RQM7N

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Relais de temporisation Harmony
Type de sortie logique	Relais
Type de produit ou équipement	Relais de temporisation modulaire
Type de temporisation	Q
Plage de temporisation	2...120 s
[Us] tension d'alimentation	240 V CA 50/60 Hz
Courant de sortie nominal	5 A

Complémentaires

Description des contacts	1 NO + 1 NO
Dimension du pas en largeur	17,5 mm
Type de commande	Sélecteur panneau avant
[Ie] courant assigné d'emploi	5 A 250 V AC-1 se conformer à CEI 60947-5-1 5 A 28 V DC-1 se conformer à CEI 60947-5-1 1,5 A 240 V AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1 2 A 24 V DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1
Plage d'utilisation en tension	0.8...1.1 Un
Mode de raccordement	Connecteurs à vis, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² (AWG 22 à AWG 16) rigide avec ou sans embout
Matière du boîtier	Polycarbonate
Précision de répétition	+/- 0,5%
Réglage exact du temps de retard	+/- 10 % pleine échelle à 25 °C
Temps de reset	100 ms sur désexcitation
Puissance consommée en VA	8 VA à 240 V
Durée de vie électrique	100000 cycle à 5 A, 250 V pour résistive charge
Durée de vie mécanique	5000000 cycle
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	5 kV pour 1,2...50 µs
Marquage	CULus CE CCC UKCA
Support de montage	Profilé symétrique 35mm
Signalisation locale	Voyant DEL rouge, maintenu pour ST (état)
Poids du produit	75 g

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Code de compatibilité	RE10
Hauteur	58,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	90 mm
Fonction disponible	Q-Star-delta relay (2 NO outputs with same common)-1 NO + 1 NO
Nombre de fonctions	1

Environnement

Tenue diélectrique	2,5 kV pour 1 mA/1 minute à 50 Hz
Normes	CEI 61812-1
Certifications du produit	cULus CE CCC UKCA
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C
Degré de protection IP	IP20 bornes: IP40 enveloppe:
Tenue aux vibrations	0,15 mm (f= 10...150 Hz)
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 6 kV niveau 3 (décharge par contact) conforming to IEC 61000-4-2 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 8 kV niveau 3 (décharge dans l'air) conforming to IEC 61000-4-2 Test d'immunité des transitoires rapides - test level: 2 kV niveau 3 conforming to IEC 61000-4-4

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	6,500 cm
Longueur de l'emballage 1	11,000 cm
Poids de l'emballage 1	77,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	48
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,350 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	49
Use Better	
📦 Matières et Substances	
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
🔄 Réemballer et réusiner	
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative



