

SMC18-60AT

Outil pour semi-conducteur non pelable

Le SMC18-60AT élimine rapidement et facilement les semi-conducteurs collés sur les câbles d'alimentation de 5 à 35 kV. La forme unique de sa lame préserve la surface lisse de l'isolation, éliminant ainsi le besoin d'ébavurage ou de finition de surface supplémentaire. Sa stabilité optimale permet de soutenir en toute sécurité les câbles de 18 à 60 mm de diamètre pendant toute la durée de l'opération de dénudage.

Caractéristiques

- La conception compacte permet de retirer avec précision le semi-conducteur dans un rayon de 30 mm de la gaine dans les applications de dénudage à mi-portée et en bout de ligne.
- Réglage précis de la profondeur de la lame par incréments de 0,1 mm.
- S'adapte aux câbles de 18 mm à 60 mm de diamètre avec des épaisseurs de semi-conducteur jusqu'à 2,4 mm.
- Une poignée ergonomique tournante et des boutons de réglage accessibles réduisent l'effort et la tension potentielle des opérations de dénudage répétitives.
- La position d'arrêt permet de couper le bord pour terminer l'opération de dénudage sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une pince supplémentaire.
- La lame est facilement remplaçable.



TENSION DU CABLE	DIAMÈTRE DU CABLE	ÉPAISSEUR SEMI-CON	ANGLE DE CHANFREIN	LAME DE REMPLACEMENT
5 kV to 35 kV	18 to 60 mm	Jusqu'à 2.4 mm	12°	SMC18-60ATB



La forme unique de la lame laisse la surface de l'isolant extrêmement lisse.



Des rouleaux supplémentaires assurent la stabilité de l'outil sur une large gamme de câbles.



La goupille d'enroulement empêche la bande semi-con de gêner.



Équipé de quatre positions de vitesse pour optimiser les performances.