

Siemens
EcoTech



功率接触器, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC(50-60 Hz) / DC U_c: 220-240 V
3 极, 辅助触头 2 NO + 2 NC 驱动: 传统 主电路: 母线 控制电路和辅助电路: 弹
簧型端子



产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	功率接触器
产品类型名称	3RT1
综合技术数据	
接触器的结构尺寸	S6
产品扩展	
• 用于通讯的功能模块	否
• 辅助开关	是
损耗功率 [W] 电流测定值时	
• AC 时 在热运行状态中	27 W
• AC 时 在热运行状态中 每个电极	9 W
• 无负载电流份额 典型	5.2 W
损耗功率计算类型 电极相关	正方形
绝缘电压	
• 主电路的 污染度 3 时 测定值	1 000 V
• 辅助电路 污染度 3 时 测定值	500 V
抗冲击电压能力	
• 主电路的 测定值	8 kV
• 辅助电路 测定值	6 kV
针对安全隔离的最大允许电压 在线圈和主触点之间 符合 EN 60947-1	690 V
耐冲击性 方波冲击时	
• AC 时	8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
• DC 时	8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
耐冲击性 正弦冲击时	
• AC 时	13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms
• DC 时	13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms
机械式使用寿命 (转换周期)	
• 接触器的 典型	10 000 000
• 带有电子调适辅助开关块的接触器的 典型	5 000 000
• 带有辅助开关块的接触器的 典型	10 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	Q
RoHS 指令 (日期)	05/01/2012

SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
环境条件	
安装高度 高度超出水平面以上 最大值	2 000 m
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +60 °C
• 存放期间	-55 ... +80 °C
相对空气湿度 最小值	10 %
相对空气湿度 55 °C 时 根据 IEC 60068-2-30 最大值	95 %
主电路	
极数 用于主电路	3
常开触点数量 用于主触点	3
工作电压	
• AC-3 时 测定值 最大值	1 000 V
• AC-3e 时 测定值 最大值	1 000 V
工作电流	
• AC-1 时 400 V 时 环境温度 40 °C 时 测定值	185 A
• AC-1 时	
— 最高 690 V 环境温度 40 °C 时 测定值	185 A
— 最高 690 V 环境温度 60 °C 时 测定值	160 A
— 1000 V 以下 环境温度 40 °C 时 测定值	90 A
— 1000 V 以下 环境温度 60 °C 时 测定值	90 A
• AC-3 时	
— 400 V 时 测定值	150 A
— 500 V 时 测定值	150 A
— 690 V 时 测定值	150 A
— 1000 V 时 测定值	65 A
• AC-3e 时	
— 400 V 时 测定值	150 A
— 500 V 时 测定值	150 A
— 690 V 时 测定值	150 A
— 1000 V 时 测定值	65 A
• AC-4 400 V 时 测定值	132 A
• AC-5a 时 最高 690 V 测定值	162 A
• AC-5b 时 最高 400 V 测定值	124 A
• AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	150 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	150 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	150 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	150 A
— 1000 V 以下 电流峰值 n=20 时 测定值	65 A
• AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	105 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	105 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	105 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	105 A
— 1000 V 以下 电流峰值 n=30 时 测定值	65 A
最小横截面 在主电路中 最大 AC-1 测定值时	95 mm²
工作电流 约 200000 次操作循环 AC-4	
• 400 V 时 测定值	68 A
• 690 V 时 测定值	57 A
工作电流	
• 在 1 个导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	160 A

— 60 V 时 测定值	160 A
— 110 V时 测定值	18 A
— 220 V 时 测定值	3.4 A
— 440 V 时 测定值	0.8 A
— 600 V 时 测定值	0.5 A
● 在 2 个串联导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	160 A
— 60 V 时 测定值	160 A
— 110 V时 测定值	160 A
— 220 V 时 测定值	20 A
— 440 V 时 测定值	3.2 A
— 600 V 时 测定值	1.6 A
● 在 3 个串联导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	160 A
— 60 V 时 测定值	160 A
— 110 V时 测定值	160 A
— 220 V 时 测定值	160 A
— 440 V 时 测定值	11.5 A
— 600 V 时 测定值	4 A
● 在 1 个导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	160 A
— 60 V 时 测定值	7.5 A
— 220 V 时 测定值	0.6 A
— 440 V 时 测定值	0.17 A
— 600 V 时 测定值	0.12 A
● 在 2 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	160 A
— 60 V 时 测定值	160 A
— 110 V时 测定值	160 A
— 220 V 时 测定值	2.5 A
— 440 V 时 测定值	0.65 A
— 600 V 时 测定值	0.37 A
● 在 3 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	160 A
— 60 V 时 测定值	160 A
— 110 V时 测定值	160 A
— 220 V 时 测定值	160 A
— 440 V 时 测定值	1.4 A
— 600 V 时 测定值	0.75 A
额定功率	
● AC-3 时	
— 230 V时 测定值	45 kW
— 400 V 时 测定值	75 kW
— 500 V 时 测定值	90 kW
— 690 V 时 测定值	132 kW
— 1000 V 时 测定值	90 kW
● AC-3e 时	
— 230 V时 测定值	45 kW
— 400 V 时 测定值	75 kW
— 500 V 时 测定值	90 kW
— 690 V 时 测定值	132 kW
— 1000 V 时 测定值	90 kW
额定功率约 200000 次操作循环 AC-4	

● 400 V 时 测定值	38 kW
● 690 V 时 测定值	55 kW
运行视在功率 AC-6a 时	
● 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	60 000 kVA
● 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	100 000 VA
● 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	130 000 VA
● 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	170 000 VA
● 1000 V 以下 电流峰值 n=20 时 测定值	110 000 VA
运行视在功率 AC-6a 时	
● 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	40 000 VA
● 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	70 000 VA
● 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	90 000 VA
● 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	120 000 VA
● 1000 V 以下 电流峰值 n=30 时 测定值	110 000 VA
短时电流强度 冷态运行 最高 40 °C	
● 时间限定到 1 s 无电流切换 最大值	2 727 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 5 s 无电流切换 最大值	1 831 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 10 s 无电流切换 最大值	1 300 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 30 s 无电流切换 最大值	850 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 60 s 无电流切换 最大值	703 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
空载运行频率	
● AC 时	2 000 1/h
● DC 时	2 000 1/h
开关频率	
● AC-1 时 最大值	800 1/h
● AC-2 时 最大值	300 1/h
● AC-3 时 最大值	750 1/h
● AC-3e 时 最大值	750 1/h
● AC-4 最大值	130 1/h
控制电路/控制	
电压类型 控制馈电电压的	AC/DC
控制馈电电压 AC 时	
● 50 Hz 时 测定值	220 ... 240 V
● 60 Hz 时 测定值	220 ... 240 V
控制馈电电压 DC 时 测定值	
●	220 ... 240 V
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 DC 时	
● 初始值	0.8
● 终值	1.1
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 AC 时	
● 50 Hz 时	0.8 ... 1.1
● 60 Hz 时	0.8 ... 1.1
过电压限制器的结构形式	带压敏电阻器
起动视在功率	
● 控制馈电电压的最小额定值时 AC 时	
— 50 Hz 时	250 VA
— 60 Hz 时	250 VA
● 控制馈电电压的最大额定值时 AC 时	
— 60 Hz 时	300 VA
— 50 Hz 时	300 VA
起动视在功率 电磁线圈的 AC 时	
● 50 Hz 时	300 VA
● 60 Hz 时	300 VA

感应功率因数 对于线圈的起动功率	
• 50 Hz 时	0.9
• 60 Hz 时	0.9
停机视在功率	
• 控制馈电电压的最小额定值时 DC 时	4.3 VA
• 控制馈电电压的最大额定值时 DC 时	5.2 VA
停机视在功率	
• 控制馈电电压的最小额定值时 AC 时	
— 50 Hz 时	4.8 VA
— 60 Hz 时	4.8 VA
• 控制馈电电压的最大额定值时 AC 时	
— 50 Hz 时	5.8 VA
— 60 Hz 时	5.8 VA
感应功率因数 对于线圈的停机功率	
• 50 Hz 时	0.8
• 60 Hz 时	0.8
起动功率 电磁线圈的 DC 时	360 W
持续功率 电磁线圈的 DC 时	5.2 W
关闭延迟	
• AC 时	20 ... 95 ms
• DC 时	20 ... 95 ms
打开延迟	
• AC 时	40 ... 60 ms
• DC 时	40 ... 60 ms
电弧持续时间	10 ... 15 ms
控制规格 开关操动机构的	标准 A1 - A2
辅助电路	
常闭触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	2
常开触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	2
工作电流 AC-12 时 最大值	10 A
工作电流 AC-15 时	
• 230 V 时 测定值	6 A
• 400 V 时 测定值	3 A
• 500 V 时 测定值	2 A
• 690 V 时 测定值	1 A
工作电流 DC-12 时	
• 24 V 时 测定值	10 A
• 48 V 时 测定值	6 A
• 60 V 时 测定值	6 A
• 110 V 时 测定值	3 A
• 125 V 时 测定值	2 A
• 220 V 时 测定值	1 A
• 600 V 时 测定值	0.15 A
工作电流 DC-13 时	
• 24 V 时 测定值	10 A
• 48 V 时 测定值	2 A
• 60 V 时 测定值	2 A
• 110 V 时 测定值	1 A
• 125 V 时 测定值	0.9 A
• 220 V 时 测定值	0.3 A
• 600 V 时 测定值	0.1 A
接触可靠性 辅助触头的	每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA)
UL/CSA 额定数据	

全负载电流 (FLA) 对于三相交流电机	
● 480 V 时 测定值	156 A
● 600 V 时 测定值	144 A
输出的机械功率 [hp]	
● 针对单相交流电机	
— 230 V时 测定值	30 hp
● 对于三相交流电机	
— 200/208 V 时 测定值	50 hp
— 220/230 V 时 测定值	60 hp
— 460/480 V 时 测定值	125 hp
— 575/600 V 时 测定值	150 hp
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL	A600 / Q600
保护装置，防止短路导致开关装置损坏。	
熔断体规格	
● 用于主电路的短路保护	
— 对于相配类型1 需要	gG: 355 A (690 V, 100 kA)
— 对于相配类型2 需要	gG: 315 A (690 V, 100 kA), aM: 200 A (690 V, 50 kA), BS88: 315 A (415 V, 50 kA)
● 用于辅助开关的短路保护 需要	gG: 10 A (500 V, 1 kA)
装入/固定/外廓尺寸	
装入位置	对于垂直安装平面可+/-90°旋转，对于垂直安装平面可+/-22.5°向前和向后倾斜
紧固类型	螺栓固定
高度	172 mm
宽度	120 mm
深度	170 mm
须遵守间距	
● 单列式安装的	
— 向前地	20 mm
— 向上地	10 mm
— 向下地	10 mm
— 侧向地	0 mm
● 到接地部件	
— 向前地	20 mm
— 向上地	10 mm
— 侧向地	10 mm
— 向下地	10 mm
● 到带电压部件	
— 向前地	20 mm
— 向上地	10 mm
— 向下地	10 mm
— 侧向地	10 mm
接口/ 接线端子	
电气连接规格	
● 用于主电路	端子排
● 用于辅助和控制电路	弹簧连接
● 接触器上 用于辅助触点	弹簧拉紧接头
● 电磁线圈的	弹簧拉紧接头
宽度 连接导轨	17 mm
厚度 连接导轨	3 mm
直径 开孔	9 mm
开孔数目	1
可连接的导线截面类型	
● 在 AWG 导线处 用于主触点	4 ... 250 kcmil

可连接的导线截面 用于主触点	
● 多芯线	25 ... 120 mm²
可连接的导线截面 用于辅助触点	
● 单芯线或多芯线	0.25 ... 2.5 mm²
● 细芯线的 带有电缆末端加工	0.25 ... 1.5 mm²
● 细芯线的 无电缆末端加工	0.25 ... 2.5 mm²
可连接的导线截面类型	
● 用于辅助触点	
— 单芯线的	2x (0.25 ... 2.5 mm²)
— 单芯线或多芯线	2x (0,25 ... 2,5 mm²)
— 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.25 ... 1.5 mm²)
— 细芯线的 无电缆末端加工	2x (0.25 ... 2.5 mm²)
● 在 AWG 导线处 用于辅助触点	2x (24 ... 14)
AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面	
● 用于辅助触点	24 ... 14

安全

产品功能	
● 镜像触点符合 IEC 60947-4-1	是
● 优先级控制符合 IEC 60947-5-1	否
● 适用于安全功能	是
应用适宜性 安全关断	是
使用寿命 最大值	20 a
测试 磨损相关使用寿命 必要性	是
引起危险的停机故障比例	
● 低需求率时 符合 SN 31920	40 %
● 需求率较高 符合 SN 31920	73 %
B10 值 需求率较高 符合 SN 31920	1 000 000
失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920	100 FIT

ISO 13849

设备类型 符合 ISO 13849-1	3
超尺寸 符合 ISO 13849-2 必要性	是

IEC 61508

安全设备类型 按照 IEC 61508-2	类型 A
T1 值	
● 用于检测试验间隔时间或使用时间 符合 IEC 61508	20 a

电气安全

防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529	IP00; IP20 带箱形端子 / 盖板
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529	确保从前部垂直触摸箱型端子/盖板时手指安全

认可 证书

General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)

General Product Approval	EMV	Functional Safety	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-----	-------------------	-------------------	-------------------



[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

other

Railway

Environment

[Confirmation](#)[Special Test Certificate](#)Siemens
EcoTech[Environmental Confirmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT1055-2AP36>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1055-2AP36>




Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT1055-2AP36>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1055-2AP36&lang=en特性曲线: 脱扣特征, I^2t , 允通电流<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1055-2AP36/char>

其他特性曲线 (如电气寿命, 开关频率)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1055-2AP36&objecttype=14&gridview=view1>



上一次修改:

2024/7/19