

### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony K
Tipo prodotto	Interruttore camma completo
Nome componente	K50
Corrente termica convenzionale in aria [I <sub>th</sub> ]	50 A
Installazione	Lato anteriore
Tipologia fissaggio	4 fori
Tipo testa di commutazione camma	Con piastra anteriore 64 x 64 mm
Tipo di operatore	Nero maniglia
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Senza
Presentazione legenda	Con metallico legenda, 1 - 0 - 2 nero contrassegni
Funzione interruttore a camme	Commutatore
Ritorno	Senza
Posizione spento	Con posizione spento (off)
Numero di poli	2P
Posizioni di commutazione	Sinistra: 0° - 300° Destra: 0° - 60°
Grado di protezione IP	IP40 conforming to CEI 60529

### Caratteristiche tecniche

Angolo di commutazione	60 °
Tensione nominale di isolamento [U <sub>i</sub> ]	690 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Corrente di cortocircuito	5000 A
Protezione contro i cortocircuiti	63 A cartuccia fusibile, tipo gG
Tensione nominale di tenuta ad impulso [U <sub>imp</sub> ]	6 KV conforme a EN 947-1 6 kV conforme a IEC 947-1
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta
Apertura positiva	Con
Collegamento elettrico	Morsetti a vite prigioniera flessibile, capacità di serraggio: 2 x 6 mm <sup>2</sup> Morsetti a vite prigioniera solido, capacità di serraggio: 2 x 10 mm <sup>2</sup>
Coppia di serraggio	2 Nm

Capacità di commutazione in mA	15000 mA CC a 120 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 15000 mA CC a 180 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 15000 mA CC a 60 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 20000 mA CC a 140 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 20000 mA CC a 48 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 20000 mA CC a 95 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 30000 mA CC a 30 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 30000 mA CC a 60 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 30000 mA CC a 90 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 3500 mA CC a 110 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 3500 mA CC a 220 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 3500 mA CC a 330 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 37000 mA CC a 120 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 37000 mA CC a 180 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 37000 mA CC a 60 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 40000 mA CC a 140 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 40000 mA CC a 24 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 40000 mA CC a 48 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 40000 mA CC a 48 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 40000 mA CC a 70 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 40000 mA CC a 95 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 50000 mA CC a 24 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 50000 mA CC a 48 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 50000 mA CC a 70 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
Durata meccanica	300000 cicli
Larghezza totale CAD	64 mm
Altezza totale CAD	64 mm
Profondità totale CAD	103 mm
Peso netto	0,305 kg

## Ambiente

Norme	IEC 60947-3
Certificazioni prodotto	CULus 120 V 3 hp 1 fase CULus 480 V 25 hp 3 fasi CULus 240 V 7,5 hp 1 fase CULus 240 V 7,5 hp 3 fasi
Trattamento di protezione	TC
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 60536 Classe II conforme a NF C 20-030

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.