



Données techniques


NJ211EAT2XC3

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide



ULTAGE®

VISUEL(S)




NJ211EAT2XC3

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	55 mm
D - Diamètre Extérieur	100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	21 mm



DEFINITION TECHNIQUE

E - Cote sur rouleaux	90 mm
F - Cote sous Rouleaux	66 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI	70,8 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Classe de Jeu Radial	C3

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	102000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	98500000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	12000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	53400 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	37800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	61,5 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI	68 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	92 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face	91 mm
ra max - Rayon max de raccordement	1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement	1 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = F_r$$

Charge radiale statique équivalente

$$P_0 = F_r$$

