


E12784



Câble de connexion

VDOGH080MSS00,1H04STGH040MSS



Application	
Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Application	utilisation sur barrières de sécurité multifaisceaux et aux modules PROFIsafe IO-Link
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 36 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	2; (...40 °C)
Conditions d'utilisation	
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	47
Matière du corps	PA / TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique - connecteur	

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm






Câble de connexion

VDOGH080MSS00,1H04STGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

