



Artikelnummer	7000-08385-0000000
Artikelbezeichnung	Schneidklemmtechnik IDC Buchse gerade M8, 4-polig Anschlussquerschnitt: 0.25...0.5 mm²

Schaltbild




Kontaktbelegung

Female



Maßskizze



Zulassungen



Typ	4-polig
-----	---------

Technische Daten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Polzahl	4
Überspannungskategorie	2
Isolationswiderstand	≥ 100 MOhm
Anschlussquerschnitt	0.25...0.5 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	2.5...5.0 mm
Aderisolation	PVC, PE, PP, Gummi
Aderaußen-Ø	1.1...1.55 mm
Verschraubung	Rändelschraube/Rändelmutter
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material	PA
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt
Steckzyklen	≥ 100
Anschlusshäufigkeit (Leitung)	10

Allgemeine Daten

Normen	DIN EN 61076-2-104 (M8)
Anschlussart	Schneidklemme
Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Material (Kontaktträger)	TPU
Material (Kontakt)	Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche)	Au
Material (Dichtung)	NBR
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+80 °C

Freigabe

Index	a
Änderungen	Erstausgabe