

# PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP - PCB 插拔式连接器

1755855

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1755855>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PCB插拔式连接器，额定横截面: 1.5 mm<sup>2</sup>，颜色: 绿色，额定电流: 10 A，额定电压(III/2): 400 V，触点表面: Sn，触点类型: 孔式插头，电位数: 14，行数: 1，位数: 14，连接量: 14，产品系列: PT 1,5/-PH CLIP，针距: 5 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: H1L 十字沉头螺丝，适用Torx一字型螺丝刀，导线/PCB连接方向: 0 °，插拔系统: COMBICON PST 1,3，互锁: 不带，安装方式: 不带，包装类型: 纸箱包装

## 优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 方形连接器，接线容量大
- 采用CLIP几何结构，可卡接到设备外壳中

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1755855          |
| 包装单位       | 50 pc            |
| 最小订货量      | 50 pc            |
| 注意         | 定制（不可退回）         |
| 销售关键代码     | AABAJD           |
| 产品关键代码     | AABAJD           |
| 目录页面       | 页码425 (C-1-2013) |
| GTIN       | 4046356335331    |
| 单件重量（含包装）  | 15.336 g         |
| 单件重量（不含包装） | 14.815 g         |
| 原产地        | CN               |

# PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP - PCB 插拔式连接器



1755855  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1755855>

## 技术数据

### 产品属性

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品类型 | PCB插拔式连接器             |
| 产品系列 | PT 1,5/..-PH CLIP     |
| 产品线  | COMBICON Connectors S |
| 类型   | 插头可插拔在排针上             |
| 位数   | 14                    |
| 针距   | 5 mm                  |
| 连接量  | 14                    |
| 行数   | 1                     |
| 电位数目 | 14                    |
| 安装法兰 | 不带                    |

### 电气特性

#### 特性

|                |        |
|----------------|--------|
| 额定电流 $I_N$     | 10 A   |
| 额定电压 $U_N$     | 400 V  |
| 接触电阻           | 2.5 mΩ |
| 额定电压 (III/3)   | 250 V  |
| 额定电涌电压 (III/3) | 4 kV   |
| 额定电压 (III/2)   | 400 V  |
| 额定电涌电压 (III/2) | 4 kV   |
| 额定电压 (II/2)    | 630 V  |
| 额定电涌电压 (II/2)  | 4 kV   |

### 连接数据

#### 连接技术

|       |                  |
|-------|------------------|
| 类型    | 插头可插拔在排针上        |
| 连接器系统 | COMBICON PST 1,3 |
| 额定横截面 | 1.5 mm²          |
| 触点类型  | 孔式插头             |

#### 互锁

|      |    |
|------|----|
| 锁定类型 | 不带 |
| 安装法兰 | 不带 |

#### 导线连接

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 连接方式         | 带压片的螺钉连接            |
| 导线 / PCB连接方向 | 0 °                 |
| 刚性导线横截面      | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面      | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14           |

# PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP - PCB 插拔式连接器



1755855

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1755855>

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1 mm²        |
| 柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1 mm²        |
| 剥线长度                | 6 mm                      |
| 螺钉头驱动方式             | 十字沉头螺丝，适用Torx一字型螺丝刀 (H1L) |
| 紧固扭矩                | 0.35 Nm ... 0.4 Nm        |

## 材料规格

### 材料数据 - 联系方式

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 注意事项         | 符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料        | CU合金                                               |
| 表面特性         | 热浸镀锡                                               |
| 接线点金属表面（顶层）  | 锡 (4 - 8 µm Sn)                                    |
| 触点区域金属表面（顶层） | 锡 (4 - 8 µm Sn)                                    |

### 材料数据 - 壳体

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 颜色 (外壳)                        | 绿色 (6021) |
| 绝缘材料                           | PA        |
| 绝缘材料组                          | I         |
| CTI符合IEC 60112                 | 600       |
| 阻燃等级，符合UL 94                   | V0        |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850       |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775       |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度       | 125 °C    |

## 尺寸

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图    |  |
| 针距     | 5 mm                                                                                 |
| 宽度 [w] | 70 mm                                                                                |
| 高度[h]  | 12.3 mm                                                                              |
| 长度[l]  | 14.7 mm                                                                              |

## 机械测试

### 导线损坏和松动测试

|    |                     |
|----|---------------------|
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试               |

### 拉伸测试

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11   |
|    | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |

PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP - PCB 插拔式连接器



1755855

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1755855>

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 导线横截面／导线类型／牵引力设定值／实际值 | 0.2 mm² / 柔性 / > 10 N |
|                       | 1.5 mm² / 刚性 / > 40 N |
|                       | 1.5 mm² / 柔性 / > 40 N |

插入/拔出力

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 规格          | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| 结果          | 已通过测试                  |
| 周期数         | 10                     |
| 每个接线位的插入强度约 | 4.5 N                  |
| 每个接线位的拔出强度约 | 5.5 N                  |

扭矩试验

|    |                     |
|----|---------------------|
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
|----|---------------------|

抗擦抹性

|    |                        |
|----|------------------------|
| 规格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 结果 | 已通过测试                  |

外观检查

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试                 |

尺寸检查

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试                 |

环境和真实条件

振动测试

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 规格      | IEC 60068-2-6:2007-12       |
| 频率      | 10 - 150 - 10 Hz            |
| 扫描速率    | 1倍频程/分钟                     |
| 振幅      | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度     | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz)     |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h                       |
| 测试方向    | X-, Y- 与 Z-轴                |

耐久性测试

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 规格                  | IEC 60512-5:1992-08 |
| 海平面脉冲耐受电压           | 4.8 kV              |
| 体积电阻 R <sub>1</sub> | 2.5 mΩ              |
| 体积电阻 R <sub>2</sub> | 2.6 mΩ              |
| 插入／拔出周期             | 10                  |

气候测试

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 规格   | ISO 6988:1985-02                                    |
| 腐蚀应力 | 0.2 dm³的SO <sub>2</sub> 气体通入容量300 dm³的箱体，温度40°C，1周期 |
| 热应力  | 100 °C/168 h                                        |

PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP - PCB 插拔式连接器



1755855  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1755855>

|           |         |
|-----------|---------|
| 大功率频率耐受电压 | 2.21 kV |
|-----------|---------|

环境条件

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 环境温度（运行）    | -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线) |
| 环境温度（存放/运输） | -40 °C ... 70 °C            |
| 相对湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %               |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 100 °C            |

电气测试

温度测试 | 测试组C

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 规格   | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 已测芯数 | 16                    |

绝缘电阻

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 规格         | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 绝缘电阻，相邻接线位 | 10 <sup>12</sup> Ω    |

电气间隙和爬电距离 |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 规格                      | IEC 60664-1:2007-04 |
| 绝缘材料组                   | I                   |
| 比较跟踪指标（IEC 60112）       | CTI 600             |
| 额定绝缘电压 (III/3)          | 250 V               |
| 额定电涌电压 (III/3)          | 4 kV                |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 3 mm                |
| 最小爬电距离(III/3)           | 3.2 mm              |
| 额定绝缘电压 (III/2)          | 400 V               |
| 额定电涌电压(III/2)           | 4 kV                |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 3 mm                |
| 最小爬电距离(III/2)           | 3 mm                |
| 额定绝缘电压 (II/2)           | 630 V               |
| 额定过电压 (II/2)            | 4 kV                |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)  | 3 mm                |
| 最小爬电距离(II/2)            | 3.2 mm              |

包装规格

|      |      |
|------|------|
| 包装类型 | 纸箱包装 |
|------|------|


# PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP - PCB 插拔式连接器

1755855


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1755855>

## 图纸

尺寸图



图表



衰减曲线，用于：PT 1.5/...PH 5.0 CLIP，带PST 1.3/...-5.0

# PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP - PCB 插拔式连接器



1755855

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1755855>

## 认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1755855>

| cULus认证<br>认证ID: E60425-20030211 |                    |                    |         |                     |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
|                                  | 额定电压U <sub>N</sub> | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
| 使用组 B                            | 300 V              | 10 A               | 28 - 14 | -                   |
|                                  |                    |                    |         |                     |
| 使用组 D                            | 300 V              | 10 A               | 28 - 14 | -                   |
|                                  |                    |                    |         |                     |

| VDE绘图认证<br>认证ID: 40044443 |                    |                    |         |                     |
|---------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
|                           | 额定电压U <sub>N</sub> | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
|                           | 320 V              | 10 A               | -       | 0.2 - 1.5           |

# PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP - PCB 插拔式连接器



1755855

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1755855>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27460202 |
| ECLASS-12.0 | 27460202 |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002638 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP - PCB 插拔式连接器



1755855

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1755855>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

|                  |        |
|------------------|--------|
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是, 无豁免 |
|------------------|--------|

### China RoHS

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E      |
|                                        | 没有超过限值的危险物质 |

### EU REACH SVHC

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
|----------------------|------------------|

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)