

CARACTERÍSTICAS

- Nylon natural y negro
- Nylon resistente a la intemperie (ULTRAVIOLETA)
- Adecuado para multitud de usos
- Alta calidad
- Fácil de roscar

Brida de nylon natural RS PRO, 203mm x 4,6 mm

RS Código RS: 489-2140



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas

líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Bridas no extraíbles de nylon RS PRO. Su propósito principal es ayudar a limpiar las instalaciones sujetando los cables juntos o en una ubicación específica. Sin embargo, tienen otros usos como colgar o almacenar piezas listas para pintar. Las bridas no extraíbles de nylon RS PRO están fabricadas de nylon, son fáciles de usar y son un artículo esencial para cualquier caja de herramientas.

Especificaciones


Tipo	No desmontable
Color	Natural
Material	Nylon 66
Aplicación	Agrupar cables juntos, aplicaciones de altas prestaciones en industrias
• Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C	-40°C
Temperatura de funcionamiento máxima; 90 °C	+85°C
Comportamiento del fuego	Pirorretardante
Cantidad	100

Especificaciones mecánicas


Longitud	203mm
Anchura	4,6mm
Resistencia a la tracción	215,6N

Aprobaciones

Se cumplen los estándares	Estándar MIL-S-23190E, resistencia a la tracción MS-3367
----------------------------------	--



Dimensions



RS Article	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Quantity	Min. Tensile Strength (Kg)	Max Bundle Dia. (mm)
178-462	Natural	100	2.5	100	8	22
233-499	Black	100	2.5	100	8	22
492-0447	Natural	100	2.5	1000	8	22
233-455	Black	100	2.5	1000	8	22

RS Article	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Quantity	Min. Tensile Strength (Kg)	Max Bundle Dia. (mm)
------------	--------	-------------	------------	----------	----------------------------	----------------------

178-478	Natural	150	3.6	100	18	36
233-465	Black	150	3.6	100	18	36
492-0453	Natural	150	3.6	1000	18	36
233-500	Black	150	3.6	1000	18	36
178-484	Natural	190	4.8	100	22	49
233-461	Black	190	4.8	100	22	49
492-0469	Natural	190	4.8	1000	22	49
233-506	Black	190	4.8	1000	22	49

489-2140	Natural	203	4.6	100	22	52
233-471	Black	203	4.6	100	22	52
178-490	Natural	292	3.6	100	18	82
233-477	Black	292	3.6	100	18	82
489-2156	Natural	300	4.8	100	22	83
233-487	Black	300	4.8	100	22	83
178-507	Natural	368	4.8	100	22	105
233-483	Black	368	4.8	100	22	105
233-493	Black	380	7.6	100	55	105