

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Adapter seitlicher Kabeleingang,  
Harmony XV4/XV6/XVB7, modular,  
Kunststoff, dunkelgrau

XVZ07

EAN Code: 3606487130475

## Hauptmerkmale

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Produkt- oder Komponententyp | Zubehör                         |
| Zubehör / Teiletyp           | Adapter seitlicher Kabeleingang |
| Produktkompatibilität        | XVB7<br>XV6<br>XV4              |
| Material                     | Kunststoff                      |
| Bereitgestelltes Zubehör     | Dichtung<br>Schrauben           |
| Produktgewicht               | 0,069 kg                        |

## Zusatzmerkmale

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Höhe            | 30,5 mm            |
| Kabeleinführung | Seitlicher Eingang |
| Farbe           | Dunkelgrau         |

## Montage

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Schutzart (IP)             | IP65   |
| Umwelteinflüsse Typklassen | Typ 12 |

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 6,500 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 7,300 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 7,500 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 62,000 g  |
| VPE 2 Art                     | S03       |
| VPE 2 Menge                   | 60        |
| VPE 2 Höhe                    | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite                  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge                   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 4,233 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.





## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 0.7 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 0.6 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 0 kg CO2 eq.                        |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja                                                                                       |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Nein                                                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Freistellungskonform</a>                                                     |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

## Use Again



### Reproduktion

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 87                                       |
| Circular Economy-Eignung          | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a> |
| Rücknahme                         | Ja                                       |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Benefits  
Harmony XVB7

Conformity with IEC, CUL and CCC standards, as well as CE marking

Up to IP66 and type 4X protection ratings

High shock and vibration resistance up to 6g



Energy efficient LED with operating life up to 50,000 hours

Save up to 75% wiring time with M12 connection and push-in terminal

High brightness level with illuminance up to 3000cd/m2

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features  
Harmony XVB7



Sustainability: high brightness with low power consumption realized via energy efficient LED



Elevated design with a modern twist to enhance machine aesthetic



Modular design for adaptability, ease of maintenance and low inventory





Wide base variety with the option to be connected via USB & IO-link base



Adjustable and customizable sounder with maximum sound pressure of up to 102dB

Image of product / Alternate images

Alternative

---





