

ARCADE MID

PS 90582 6D K 4 S3S SR ESD




SPÉCIFICATIONS

TIGE	nubuck hydrofuge + CORDURA® système de delaçage rapide
DOUBLURE	BIFRESH PLUS Tissu 3DAnti-effilochage avec tunnel d'air, hautement respirant et à sechage rapide
EMBOUT	fibre de verre
SEMELE ANTI-PERFORATION	Zero Perforation PS non metallique
SEMELE	PU bi-densité
SEMELE DE PROPRETÉ	SUPPORT ACTIVE ESD
POINTURES	39/48
CHAUSSANT	Mondopoint 12
NORME	EN ISO 20345:2022
POIDS (TAILLE 42)	1,6 Kg

SECTEURS D'UTILISATION

Automobile / Logistique / Agriculture / Industrie du bois / Artisanat / Électronique / Gaz et explosifs / Industrie légère / Ingénierie / Mécatronique / Entreposage



METAL FREE

DESCRIPTION

ARCADE MID chaussure ESD pour l'industrie lourde, classe de protection S3S FO SR avec tige en nubuck hydrofuge et un sur-embout anti-abrasion en PU, équipé avec un système de support au talon ainsi que système de delaçage rapide

EMBOUT



COMPOSANTS

Semelle de propreté en polyuréthane aux charbons actifs, garantit le top de l'hygiène en empêchant le développement d'infections et mauvais odeurs. Antistatique, anatomique, offre un bon soutien tout au long de l'arche plantaire, assure un confort maximum et absorption de l'énergie d'impact. Semelle de propreté avec matière première ESD (basse résistance électrique)

SEMELE DE PROPRETÉ



Son poids réduit de plus de 50% et ses hautes performances d'impact et de compression en font le choix parfait pour ceux qui recherchent sécurité et légèreté. Particulièrement adapté aux zones où le métal n'est pas autorisé

ÉTIQUETTE NORME



PLUS

CORDURA®: Tissu à hautes performances avec une excellente résistance à la déchirure et à l'usure. Assure d'excellentes performances en termes d'imperméabilité et de respirabilité

CORDURA

BIFRESH PLUS: Doublure tridimensionnelle en Polyester avec une haute résistance à l'abrasion et respirabilité

BIFRESH
KEEP IT COOL

Calzaturificio 5Bi S.r.l.
Via Trani, 94-100
76121 Barletta (BT)

PS 90582 6D K 4

42

bicap.it

S3S SR

CE

Year and month of manufacture

Lot / Batch Number

EN ISO 20345:2022



do not re-use