

XB5EVM5

LAMPADA SPIA MONOBLOCCO ARANCIO Ø 22
CON LED INTEGRATO 230-240 V



Principale

Gamma prodotto	Harmony XB5
Tipo di prodotto o componente	Luce pilota monolitica
Nome abbreviato	XB5
Materiale mascherina	Plastica
Materiale base di fissaggio	Plastica
Diametro di montaggio	22 mm
Vendita quantità indivisibile	1
Forma della testa dell'unità di segnalazione	Circolare
Colore lenti o testa	Arancione
Info da operatore	Con lenti piatte
Sorgente luminosa	LED protetto
Attacco lampada	LED
Colore sorgente luminosa	Arancione
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230...240 V CA, 50/60 Hz
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230...240 V CA, 50/60 Hz
Tipologia del prodotto	Monolithic product

Complementare

Altezza	29 mm
Larghezza	29 mm
Profondità	54 mm
Descrizione terminali ISO n°1	(X1-X2)PL
Peso prodotto	0,038 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione	7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite : <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a EN/IEC 60947-1
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V (grado di inquinamento: 3) conforme a EN 60947-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV conforme a EN 60947-1
Tipo di segnalazione	Fisso
Limiti della tensione di alimentazione	195...264 V CA
Assorbimento di corrente	14 mA
Durata vita	100000 H a tensione nominale e 25 °C
Resistenza alle sovratensioni	1 kV conforme a IEC 61000-4-5

Ambiente

trattamento di protezione	TH
temperatura di stoccaggio	-40...70°C
temperatura ambiente di funzionamento	-25...70°C
categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 60536
grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529
grado di protezione NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
grado di protezione IK	IK05 conforme a IEC 50102
norme di riferimento	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4

JIS C 4520
UL 508
CSA C22.2 No 14

certificazioni prodotto	CSA UL listed
resistenza alle vibrazioni	5 gn (F = 12...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
resistenza agli shock	50 gn (durata = 18 ms) per half sine wave acceleration conforme a IEC 60068-2-27 30 gn (durata = 11 ms) per half sine wave acceleration conforme a IEC 60068-2-27
resistenza ai transitori rapidi	2 kV conforme a IEC 61000-4-4
resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
compatibilità elettromagnetica	Electrostatic discharge 8 kV in free air (in insulating parts) IEC 61000-4-2 Electrostatic discharge 6 kV on contact (on metal parts) IEC 61000-4-2 Electromagnetic emission class B IEC 55011
resistenza alle scariche elettrostatiche	6 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2 8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
emissione elettromagnetica	Classe B conforme a IEC 55011


Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Will not be Compliant

Contractual warranty

Periodo	18 mesi
---------	---------

Dimensions



e: clamping thickness: 1 mm to 6 mm / 0.03 in. to 0.24 in.