

TA-...E

# Tournevis fente électricien

TOURNEVIS



## Description

Tournevis fente électricien.

Extrémité de la lame traitée brunie pour plus de résistance.

Poignée antidérapante.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 2380-1

NF ISO 2380-2

## Données techniques



### Caractéristiques de l'article référence : TA-2E75

|                              |         |                 |                    |
|------------------------------|---------|-----------------|--------------------|
| <b>Référence commerciale</b> | TA-2E75 | <b>L (mm)</b>   | 122,8              |
| <b>Poids (g)</b>             | 25      | <b>I (mm)</b>   | 75                 |
| <b>d (mm)</b>                | 2,5     | <b>D (mm)</b>   | 21,9               |
| <b>Empreinte</b>             | 2       | <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |

### Caractéristiques de l'article référence : TA-25E50

|                              |          |                 |                    |
|------------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| <b>Référence commerciale</b> | TA-25E50 | <b>L (mm)</b>   | 122,8              |
| <b>Poids (g)</b>             | 20       | <b>I (mm)</b>   | 50                 |
| <b>d (mm)</b>                | 2,5      | <b>D (mm)</b>   | 21,9               |
| <b>Empreinte</b>             | 2,5      | <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |

### Caractéristiques de l'article référence : TA-3E50

|                              |         |                 |                    |
|------------------------------|---------|-----------------|--------------------|
| <b>Référence commerciale</b> | TA-3E50 | <b>L (mm)</b>   | 122,8              |
| <b>Poids (g)</b>             | 20      | <b>I (mm)</b>   | 50                 |
| <b>d (mm)</b>                | 3       | <b>D (mm)</b>   | 21,9               |
| <b>Empreinte</b>             | 3       | <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |

### Caractéristiques de l'article référence : TA-35E75

|                              |          |                 |                    |
|------------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| <b>Référence commerciale</b> | TA-35E75 | <b>L (mm)</b>   | 147,8              |
| <b>Poids (g)</b>             | 30       | <b>I (mm)</b>   | 75                 |
| <b>d (mm)</b>                | 3,5      | <b>D (mm)</b>   | 21,9               |
| <b>Empreinte</b>             | 3,5      | <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |

### Caractéristiques de l'article référence : TA-4E100

|                              |          |                 |                    |
|------------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| <b>Référence commerciale</b> | TA-4E100 | <b>L (mm)</b>   | 172,8              |
| <b>Poids (g)</b>             | 50       | <b>I (mm)</b>   | 100                |
| <b>d (mm)</b>                | 4        | <b>D (mm)</b>   | 21,9               |
| <b>Empreinte</b>             | 4        | <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |

Caractéristiques de l'article référence : TA-4E150

|                              |          |                 |                    |
|------------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| <b>Référence commerciale</b> | TA-4E150 | <b>L (mm)</b>   | 222,8              |
| <b>Poids (g)</b>             | 60       | <b>I (mm)</b>   | 150                |
| <b>d (mm)</b>                | 4        | <b>D (mm)</b>   | 21,9               |
| <b>Empreinte</b>             | 4        | <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |

Caractéristiques de l'article référence : TA-55E125

|                              |           |                 |                    |
|------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| <b>Référence commerciale</b> | TA-55E125 | <b>L (mm)</b>   | 227,6              |
| <b>Poids (g)</b>             | 80        | <b>I (mm)</b>   | 125                |
| <b>d (mm)</b>                | 5         | <b>D (mm)</b>   | 31,55              |
| <b>Empreinte</b>             | 5,5       | <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |

Caractéristiques de l'article référence : TA-65E150

|                              |           |                 |                    |
|------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| <b>Référence commerciale</b> | TA-65E150 | <b>L (mm)</b>   | 263                |
| <b>Poids (g)</b>             | 90        | <b>I (mm)</b>   | 150                |
| <b>d (mm)</b>                | 6,5       | <b>D (mm)</b>   | 34                 |
| <b>Empreinte</b>             | 6,5       | <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



**Les outils Indispensables SAM 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2020**

[Consulter le catalogue](#)