

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Bratelle ottiche monomodale
Colore	Guaina: giallo Rivestimento LC duplex: Blu Clips duplex LC: Blu Codulo duplex LC: bianco
Imballo	Rotolo di 2 m
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica

Caratteristiche tecniche

Maximum attenuation	0,45 DB / 1 km a 1310 nm 0,3 dB / 1 km a 1550 nm
Raggio di curvatura	32 mm dynamic 16 mm statico
Maximum insertion loss	0,2 dB LC
Minimum return loss	50 dB LC
Performance fibra	OS2 9/125 µm
Diametro in fibra ottica	600 µm
Connettore lato 1	LC
Connettore lato 2	LC
Tipologia di guaina	Zip 2 1,6 mm
Condizioni d'impiego	Patching
Modalità di scambio	Duplex
Modo di trasmissione	Modo singolo
Numero di fibre ottiche	2
Larghezza	3,4 mm
Altezza	1,6 mm
Materiale	Ceramica: ferula LC Termoplastica: rivestimento LC duplex Elastomero termoplastico: coduli
Lunghezza cavo	2 m
Paesi target	Europe Asia Pacific.

Ambiente

Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Norme	Non propagante la fiamma: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Performace delle fibre: ITU G.652.D Connettore LC: TIA/EIA-604-10 A Connettore LC: IEC 61754-20 Ed.2 Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type B1,3 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3 Non propagante la fiamma: UL 94 V0

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	 Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio