

Information produit

97 33 01

KNIPEX MultiCrimp®

Pince à sertir avec porte-profilés



- Un seul outil pour les sertissages les plus courants
- Changement rapide et simple des matrices de sertissage sans outil supplémentaire
- Stockage sûr et protégé des profils interchangeables dans un magasin rond
- Pince à sertir confortable, performante et de qualité professionnelle
- Résultats de sertissage fiables comparables aux matrices de sertissage fixes
- Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
- Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile
- Magasin rond: plastique, renforcé de fibres de verre



Informations générales

Réf.	97 33 01
EAN	4003773066927
Pince	brunie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	770 g
Dimensions	250 x 75 x 28 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Application	connecteurs non isolés à fût ouvert (largeur de connecteurs 4,8 + 6,3 mm)
Capacité Millimètre carré	0,5 — 6,0 mm ²
nombre de positions de sertissage	3
AWG	20 — 10

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Changement de la matrice de sertissage : déverrouiller la position du magasin, extraire la matrice de la pince



Position de changement : dépliage du levier pour amener les mâchoires en position parallèle



Replier le levier et refermer la pince : prêt pour sa prochaine utilisation

