



Hauptmerkmale

Baureihe	Easy9
Geräteanwendung	Verteilung
Produkt- oder Komponententyp	Leere Verbrauchereinheit
Gehäusotyp	Metallgehäuse
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	12
Gelieferte Ausrüstung	Erdung/Neutralleiter-Klemmleiste Sammelschiene neutral cable

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
Gesamtanzahl Module (18 mm)	24
Anzahl der horizontalen Reihen	2
Anzahl der Wege	22-polig (Abgang)
Gehäusematerial	Metall
Art der Frontabdeckung	Einfach
[In] Bemessungsstrom	In = 100 A
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230/240 V
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Schientyp	DIN
Kabeleinführung	Auswerfer
Kabel-Querschnitt	1...25 Mm ² eingehend
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Ja
Produktgewicht	7,5 Kg
Höhe	312,4 Mm
Breite	522,4 Mm
Tiefe	112 Mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Montage

Normen	BS 7671 BS EN 61439-3
Produktzertifizierungen	UKCA
Schutzart (IP)	IP3x (with closed door) IP2x (with open door)
Schutzart (IK)	IK05
Überspannungskategorie	II

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,500 Cm
VPE 1 Breite	33,000 Cm
VPE 1 Länge	54,000 Cm
VPE 1 Gewicht	7,108 Kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	115,000 Cm
VPE 2 Breite	100,000 Cm
VPE 2 Länge	120,000 Cm
VPE 2 Gewicht	278,780 Kg

Environmental data

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahme  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	 Ja
Veröffentlichung von Umweltinformationen	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No
Global warming ; Total life cycle	467 kg CO2 eq.
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	467