



81111-TV

Butée à rouleaux cylindrique

Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet, combinaison de K811, GS, WS

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	55 mm	Alésage
T	16 mm	Hauteur
C _a	90.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	300.000 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	31.000 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	4.350 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	1.350 1/min	Vitesse de base
D	78 mm	Diamètre extérieur
≈m	229,8 g	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	77 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	56 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	0,6 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

D ₁	57 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	78 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension



Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K81111-TV	Cage à rouleaux
GS81111	Rondèle logement
WS81111	Rondèle arbre
LS5578	Rondelle piste

Caractéristiques

	Effort axial uni directionnel
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert