


PHUSE25-XL

Coulisseaux-tendeur complet

Coulisseaux tendeurs PHUSE, corps de palier en fonte et en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
H	103 mm	Hauteur de bride
A	28 mm	Hauteur logement
V	78 mm	Diamètre d'épaulement logement
L	187 mm	Longueur totale
C ₀ or G	7.800 N	Capacité de charge (logement)
≈m	2,535 kg	Poids

Cotes de montage

N	11,5 mm	Trou de fixation
J	140 mm	Distance trous de fixation
J ₁	80 mm	Distance entre les trous largeur



Dimensions

L ₁	50 mm	Distance axe arbre
A ₂	22 mm	Largeur logement
H ₁	52 mm	Hauteur guidage
K ₁	M12	Vis de réglage
S	4 mm	Épaisseur de bride
F	20 mm	Distance trous de fixation extérieurs
G	65 mm	Déplacement axial
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

HUE05	Corps de palier
HUSE07	Logement (pièce 2)
GRAE25-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.