

NBC-M 8MS/ 2,0-93B/R4AC - 网络电缆

1407353

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407353>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



网络电缆，Ethernet (100 Mbps)，PROFINET (100 Mbps)，EtherCAT® (100 Mbps)，4-位置，PVC/PVC，绿色RAL 6018，屏蔽，插头 直头 M8，编码: A / IP67，与 插头 直头 RJ45 / IP20，电缆长度: 2 m

商业数据

订货号	1407353
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BF1BJI
产品关键代码	BF1BJI
目录页面	页码394 (C-2-2019)
GTIN	4046356774819
单件重量（含包装）	149.4 g
单件重量（不含包装）	153 g
原产地	PL

技术数据

说明

概述	其他可采用不同电缆类型和不同电缆长度的产品请见附件部分
----	-----------------------------

产品属性

产品类型	预安装数据电缆
应用	标准
传感器类型	Ethernet
位数	4
屏蔽	有
编码	A

接口

总线系统	Ethernet
信号类型/分类	Ethernet , 100 Mbps
	PROFINET , 100 Mbps
	EtherCAT® , 100 Mbps

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

电气特性

额定电压 U_N	30 V AC
	30 V DC
额定电流 I_N	1 A
传输介质	铜缆

连接器

连接1

类型	插头 直头 M8 / IP67
位数	4
防插错编码类型	A (标准产品)
手柄颜色	黑色
标识材料	CuSn (触点)
	Ni/Au (触点表面)
	TPU GF (插芯)
	TPU , 阻燃性高 , 具自熄灭性质 (抓握部分)
插 / 拔周期	压铸 , 镀镍 (螺钉连接)
	≥ 100
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
紧固扭矩	0.2 Nm

NBC-M 8MS/ 2,0-93B/R4AC - 网络电缆


1407353

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407353



保护等级	IP67
环境温度（运行）	-25 °C ... 90 °C

连接2

尺寸图	 RJ45针式连接器引脚分配
型号	RJ45，直头
信号类型/分类	PROFINET CAT5 (IEC 11801)，100 Mbps EtherCAT® CAT5 (IEC 11801)
插／拔周期	≥ 750
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
过电压等级	I
污染等级	2
标识材料 触点	CuSn
标识材料 插针表面	Ni/Au
标识材料 插芯	PA
标识材料 壳体	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
保护等级	IP20
环境温度（运行）	-25 °C ... 80 °C

电缆/电线

电缆长度	2 m
------	-----

PROFINET PVC绞线CAT5 [93B]

尺寸图	
电缆重量	67 kg/km
UL AWM	21694
位数	4
屏蔽	有
光缆类型	PROFINET PVC绞线CAT5 [93B]

NBC-M 8MS/ 2,0-93B/R4AC - 网络电缆



1407353

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407353>

导线结构	1x4xAWG22/7 , SF/TQ
信号运行时间	5.3 ns/m
信号速度	0.66 c
导线结构 信号线	7x 0.25 mm
AWG , 信号线	22
导线横截面	4x 0.34 mm²
线径 , 包括绝缘层	1.55 mm
电缆外径	6.50 mm ±0.2 mm
外护套 , 材料	PVC
外护套 , 颜色	绿色RAL 6018
导线材料	镀锡铜绞线
导线绝缘材料	PE
单线 , 颜色	白色 , 黄色 , 蓝色 , 橙色
厚度 , 外部护套	大约 0.90 mm
总绞线	星绞四线组
光缆屏蔽盖板	85 %
绝缘电阻	≥ 500 MΩ*km
耦合电阻	≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz)
回路电阻	≤ 120.00 Ω/km
波阻抗	100 Ω ±15 Ω (100 MHz)
额定电压 , 电缆	600 V
线芯测试电压 / 线芯	2000 V (50 Hz , 1 min)
线芯测试电压 / 屏蔽	2000.00 V (50 Hz , 1 min)
最小弯曲半径 , 固定安装	3 x D
最小弯曲半径 , 活动安装	7 x D
最小弯曲半径 , 固定式安装	20 mm
最小弯曲半径 , 移动式安装	46 mm
近端串扰衰减 (NEXT)	80 dB (1 MHz)
	76 dB (4 MHz)
	70 dB (10 MHz)
	65 dB (16 MHz)
	63 dB (20 MHz)
	60 dB (31.25 MHz)
	55 dB (62.5 MHz)
	50 dB (100 MHz)
屏蔽衰减	2.1 dB (1 MHz)
	4 dB (4 MHz)
	6.3 dB (10 MHz)
	8 dB (16 MHz)
	9 dB (20 MHz)
	11.4 dB (31.25 MHz)
	16.5 dB (62.5 MHz)
	21.3 dB (100 MHz)
阻燃	符合UL 1685 (CSA FT 4)

NBC-M 8MS/ 2,0-93B/R4AC - 网络电缆



1407353

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407353>

阻油性	一定程度上可防油
其它防护功能	防紫外线 (符合UL 1581, 第 1200部分)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C (电缆, 固定式安装)
	-40 °C ... 70 °C (电缆, 活动式安装)
环境温度 (安装)	-20 °C ... 60 °C

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65 (M8 连接器)
	IP67 (M8 连接器)
	IP20 (RJ45连接器)
环境温度 (运行)	-25 °C ... 90 °C (M8 连接器)
	-25 °C ... 60 °C (RJ45连接器)

标准和规范

M8

标准标识	M8针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-104

NBC-M 8MS/ 2,0-93B/R4AC - 网络电缆


1407353

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407353>




图纸

尺寸图



M8 x 1 针式，直头

示意图




M8针式引脚分配，4芯，插头侧视图

NBC-M 8MS/ 2,0-93B/R4AC - 网络电缆

1407353

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407353>

尺寸图



RJ45连接器，IP20


NBC-M 8MS/ 2,0-93B/R4AC - 网络电缆

1407353

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407353>



示意图



RJ45针式连接器引脚分配


NBC-M 8MS/ 2,0-93B/R4AC - 网络电缆

1407353

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407353>



电路图



M8和RJ45针式引脚分配

NBC-M 8MS/ 2,0-93B/R4AC - 网络电缆



1407353

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407353>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407353>



EAC-RoHS

认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

EF3.0 气候变化

CO2e 千克	2.032千克二氧化碳当量
---------	---------------