


89313-TV

Butée à rouleaux cylindrique

Butées à rouleaux cyl. 893, à simple effet, combinaison de K893, GS, WS

Information technique



Votre alternative produit actuelle

|      |    |                        |
|------|----|------------------------|
| Cage | TV | Cage plastique en PA66 |
|------|----|------------------------|

dimensions principale & données de performance

|                 |             |                              |
|-----------------|-------------|------------------------------|
| d               | 65 mm       | Alésage                      |
| D               | 115 mm      | Diamètre extérieur           |
| T               | 30 mm       | Hauteur                      |
| C <sub>a</sub>  | 194.000 N   | Charge dyn. de base, axiale  |
| C <sub>0a</sub> | 670.000 N   | Charge stat. de base, axiale |
| C <sub>ua</sub> | 59.000 N    | Limite à la fatigue, axiale  |
| n <sub>G</sub>  | 3.200 1/min | Vitesse limite               |
| n <sub>gr</sub> | 1.330 1/min | Vitesse de base              |
| ≈m              | 1,31 kg     | Poids                        |

Cotes de montage

|                |        |                                         |
|----------------|--------|-----------------------------------------|
| d <sub>a</sub> | 113 mm | Diamètre minimum épaulement arbre       |
| D <sub>a</sub> | 71 mm  | Diamètre maximum épaulement du logement |
| r <sub>a</sub> | 1,1 mm | Rayon de gorge                          |



Dimensions

|                  |        |                           |
|------------------|--------|---------------------------|
| D <sub>1</sub>   | 67 mm  | Alésage rondèle logement  |
| d <sub>1</sub>   | 115 mm | Rip diameter shaft washer |
| B                | 30 mm  | Largeur                   |
| r <sub>min</sub> | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
| D <sub>c1</sub>  | 65 mm  | Alésage cage              |

Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 120 °C | Température de fonctionnement max. |

information additionnelle

|           |                  |
|-----------|------------------|
| K89313-TV | Cage à rouleaux  |
| GS89313   | Rondèle logement |
| WS89313   | Rondèle arbre    |

Caractéristiques

|                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Effort axial uni directionnel |
|  | Lubrification à la graisse    |
|  | lubrification à l'huile       |
|  | Ouvert                        |