



HL18G-P4A3BL

SureSense

BARREIRA DE LUZ HÍBRIDA

SICK
Sensor Intelligence.



Informações do pedido

Tipo	Nº de artigo
HL18G-P4A3BL	1071037

Outras versões do aparelho e acessórios → www.sick.com/SureSense

Figura pode ser diferente



Dados técnicos em detalhe

Características

Modelo de dispositivo	Standard	
Princípio do sensor/ detecção	Barreira de luz de reflexão, Lente dupla	
Dimensões (L x A x P)	16,2 mm x 48,5 mm x 31,8 mm	
Forma da carcaça (saída de luz)	Híbrido	
Diâmetro da rosca (carcaça)	M18	
Cor da carcaça	Azul	
Distância de comutação máx.	0,1 m ... 3 m ¹⁾	
Distância de comutação	0,1 m ... 2,5 m ¹⁾	
Tipo de luz	Luz vermelha visível	
Emissor de luz	LED PinPoint ²⁾	
Tamanho do ponto de luz (distância)	60 mm x 120 mm (3 m)	
Comprimento de onda	631 nm	
Ajuste		
Potenciômetro, à direita	Teach-in	
Potenciômetro, à esquerda	Nenhuma	
AutoAdapt	✓	
Aplicações especiais	Detecção de objetos transparentes	
Características especiais	Indicador de potência do sinal AutoAdapt	

¹⁾ Refletor PL80A.

²⁾ Vida útil média: 100.000 h a T_U = +25 °C.

Mecânica/sistema elétrico

Tensão de alimentação	10 V DC ... 30 V DC
Ondulação residual	< 5 V _{ss} ¹⁾
Consumo de corrente	20 mA ²⁾
Saída de comutação	PNP
Função de comutação	Complementar
Tipo de ligação	Comutação por sombra/luz
Saída de comutação detalhe	
Saída de comutação Q1	PNP, Comutação por luz
Saída de comutação Q2	PNP, Comutação por sombra
Corrente de saída I_{max.}	≤ 100 mA
Tempo de resposta	≤ 0,5 ms ³⁾
Frequência de comutação	1.000 Hz ⁴⁾
Tipo de conexão	Conector macho M12, 4 pinos
Circuitos de proteção	A ⁵⁾ B ⁶⁾ D ⁷⁾
Classe de proteção	III
Peso	18 g
Filtro de polarização	✓
Material da carcaça	Plástico, VISTAL®
Material, lente	Plástico, PMMA
Grau de proteção	IP67 IP69K
Itens fornecidos	Porca de fixação M18
CEM	EN 60947-5-2 (O sensor cumpre com as normas de proteção contra interferências (EMC) para a área industrial (classe de proteção A). Pode provocar interferências de radiofrequência quando utilizado em ambientes domésticos.)
Temperatura ambiente, operação	-40 °C ... +70 °C
Temperatura ambiente, depósito	-40 °C ... +75 °C
Nº arquivo UL	E189383

1) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias U_V.

2) Sem indicação da intensidade dos sinais e carga.

3) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.

4) Com proporção sombra/luz 1:1.

5) A = conexões protegidas contra inversão de pólos U_V.

6) B = Entradas e saídas protegidas contra polaridade inversa.

7) D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.

Características de segurança

MTTF_D	730,1 anos
DC_{avg}	0%

Classificações


ECI@ss 5.0	27270902
-------------------	----------

ECI@ss 5.1.4	27270902
ECI@ss 6.0	27270902
ECI@ss 6.2	27270902
ECI@ss 7.0	27270902
ECI@ss 8.0	27270902
ECI@ss 8.1	27270902
ECI@ss 9.0	27270902
ECI@ss 10.0	27270902
ECI@ss 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	39121528

Conexão/disposição dos pins

Tipo de conexão	Conector macho M12, 4 pinos	
Pinagem		
BN 1	+ (L+)	
WH 2	Q ₂	
BU 3	- (M)	
BK 4	Q ₁	

Desenho dimensional (Dimensões em mm)




- ① LED indicador amarelo: status recepção luminosa
- ② LED indicador verde: indicador de operação
- ③ Furo de fixação M3
- ④ Fecho de mola para anel do adaptador de montagem (disponível separadamente)
- ⑤ Potenciômetro (se selecionado) ou LED indicador


Dimensões em mm (inch)	Receptor		Emissor	
	A	B	C	D
HTB18 / HTF18	- 1.1 (0.04)	1.1 (0.04)	4.7 (0.19)	0.6 (0.02)
HTE18 / HL18 / HSE18	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	4.0 (0.16)	0.0 (0.0)
HTB18L / HTF18L / HL18L / HSE18L	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	3.5 (0.14)	0.0 (0.0)

Tipo de conexão

Ver tabela: Conexão/disposição dos pins




Opções de ajuste



- ① LED indicador amarelo: status recepção luminosa
- ② LED indicador verde: indicador de operação
- ③ Indicador de potência do sinal


Curva característica

Operating reserve



- ① Refletor PL80A
- ② Refletor PL40A
- ③ Refletor P250F
- ④ Fita refletiva REF-AC1000
- ⑤ Refletor PL41F

Tamanho do ponto de luz




Dimensions in mm (inch)

Sensing range	Vertical	Horizontal
0.5 m (1.64 feet)	18 (0.71)	10 (0.39)
0.8 m (2.62 feet)	30 (1.18)	15 (0.59)
1 m (3.28 feet)	40 (1.57)	20 (0.79)
3 m (9.84 feet)	120 (4.72)	60 (2.36)

— Vertical
— Horizontal


Gráfico de distância de comutação



■ Sensing range ■ Sensing range max.

- ① Refletor PL80A
- ② Refletor PL40A
- ③ Refletor P250F
- ④ Refletor PL30A, PL31A
- ⑤ Fita refletiva REF-AC1000
- ⑥ Refletor PL41F
- ⑦ Refletor PL20A

Funções



Acessório recomendado

Outras versões do aparelho e acessórios → www.sick.com/SureSense

	Descrição resumida	Tipo	Nº de artigo
Refletores	 Refletor com fita refletiva de microprisma REF-AC1000, adequado para sensores laser, observar indicação de alinhamento, 29 mm x 45 mm, PMMA/ABS, aparafusável, fixação de 2 orifícios	P41F	5315128
Conectores encaixáveis e cabos	 Cabeçote A: Conector fêmea, M12, 4 pinos, reto, Codificado A Cabeçote B: extremidade do cabo aberta Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, não blindado, 5 m	YF2A14-050VB3XLEAX	2096235
	 Cabeçote A: Conector macho, M12, 4 pinos, reto Cabeçote B: - Cabo: não blindado	STE-1204-G	6009932

SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicação na Europa, Ásia e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clientes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida útil da máquina e garante a segurança e a produtividade.

Isto para nós significa “Sensor Intelligence.”

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCÊ:

Pessoas de contato e outros locais de produção → www.sick.com