

IZTC, Contrôleur IZTC41-P3

Fiche technique

General series information

- IZTC40: Modèle standard/ IZTC41: Modèle AC, double AC.
- Contrôleur séparé de la barre.
- La partie commande peut contrôler un maximum de 4 ioniseurs.
- Surveillance et opération des barres qui sont installées à un endroit inaccessible.
- Support de montage sur rail DIN disponible.
- Multiples alarmes et fonctions.


Spécifications standards

Modèle	41 (AC, Type à double AC)
Caractéristiques d'entrée/sortie	P (PNP)
Longueur du câble d'alimentation	3 (3m)
Longueur du câble d'alimentation (IO-Link)	Sans
Sens de connexion/longueur du câble de communication	Sans
Fixation de montage sur rail DIN	Sans
Température ambiante max.	40 °C
Température ambiante min.	0 °C
Normes	CE
Tension d'alimentation	24 VDC $\pm 10\%$
Consommation électrique	1.4 A or less
Matériel	Cover: ABS, Aluminium, Switch: Silicone rubber
Méthode de génération d'ions	Corona discharge type
Méthode d'application de la tension	Dual AC
Tension appliquée	± 6000 V
Humidité ambiante	35 to 80%RH (No condensation)
Équilibre ionique	Within ± 30 V


Poids

0.420 Kg

Dimensions



Constructions



N°	Description
1	Contrôleur

Information supplémentaire

Catalogue	IZT40-41-42-43-D_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_Izt_TF122006EN.pdf newDoC_Izx_TFV0004EN.pdf
Manuels d'installation	IM_Izt_x_TF2Z267FR.pdf IM_Izt_x_TF2Z267EN.pdf
Operation manuals	OM_Izt-L_OMZ0045EN-A.pdf OM_Izt45_DOC1076325_EN.pdf OM_Izt44_DOC1076323EN.pdf OM_Izt41-42-L_OMT0049EN-E.pdf