

# ABLK 18 1.3 TE Select

Grignoteuse sans fil jusqu'à 1,3 mm

Référence: 7 132 06 61 00 0

**FEIN SELECT<sup>+</sup>**



Grignoteuse compacte avec bon comportement dans les courbes pour la construction de toits et de façades. Coupes précises dans la tôle trapézoïdale jusqu'à 1,3 mm d'épaisseur.

- Découpe 40 m dans la tôle trapézoïdale d'une épaisseur de 0,8 mm avec une seule charge.
- Vitesse de coupe de 1,9 m/min pour un travail extrêmement rapide.
- Vitesse de coupe variable grâce au réglage électronique du nombre de courses.
- Découpe sur une courte zone de chevauchement jusqu'à épaisseur 2,6 mm.
- Maniabilité optimale grâce au carter d'engrenage ultra compacte.
- Faible poids agréable.
- Système de changement rapide QuickIN de la matrice et du poinçon.
- Le poinçon circulaire augmente de 30% la durée de service.
- Direction de coupe réglable par pas de 45° grâce à la matrice qu'il est possible d'orienter sans outil.
- Moteur MultiMaster éprouvé d'une puissance et d'une résistance exceptionnelles.



# ABLK 18 1.3 TE Select

Grignoteuse sans fil jusqu'à 1,3 mm

Référence: 7 132 06 61 00 0

## Caractéristiques techniques

---

Tension de batterie	18 V
Nombre de courses	1 600 trs/min
Vitesse de coupe	1,9 m/min
Poids sans batterie	1,6 kg
Acier jusqu'à 400 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm
Acier jusqu'à 600 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Acier jusqu'à 800 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0 mm
Largeur de coupe	4 mm
Ø insertion avec matrice	19 mm
Rayon minimum (intér./extér.)	25/30 mm
Sans fil	X

## Compris dans le prix:

---

1 ABLK 18 1.3 TE

1 coffret