


产品参数表

规格



TeSys F系列接触器线圈, F115, F150 127V 40...400HZ

LX9FF127

❗ 停止生产日期 2022年12月31日

❗ 即将停止服务日期 2030年12月31日

❗ 即将退市

主要信息

产品系列	TeSys
产品类型	特殊接触器线圈
产品短名	LX9FF
适用范围	TeSys TeSys F LC1F 接触器
产品适用范围	LC1F150 LC1F115
控制回路特性	AC当40...400 Hz 低功耗
控制回路电压 [Uc]	120...127 V AC 40...400 Hz
闭合电路电感	2.65 H
平均电阻	19 Ω 浪涌 在...上 20 °C 746 Ω 保持 在...上 20 °C
动作时间	130 ms 分断 35 ms 闭合
机械寿命	10 Mcycles
最大操作频率	2400 次/小时 在...上 <55 °C

补充信息

浪涌抑制模块	无内置浪涌抑制模块
控制电压限额	线圈吸合: 0.85...1.1 Uc 55 °C) 线圈释放: 0.2...0.55 Uc 55 °C)
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	690...855 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
(~50Hz保持)功耗 (VA)	6.6...8.1 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
热消散	5.9...7.2 W

环境

运行温度	-5...55 °C
净重	0.43 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.4 cm
Package 1 Width	10.4 cm

Package 1 Length	17.8 cm
Package 1 Weight	527 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7.564 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

- ✓

Reach (不含 Svhc)
- ✓

无汞
- ✓

RoHS 豁免信息

是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息