

CRIMPFOX-RC 2,5-M - Presszange

1212723

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212723>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, kompakter Zangenkörper, für nicht isolierte Kabelschuhe, drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Presszange für nicht isolierte Kabelschuhe
- Kompakte und leichte Bauweise

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212723
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3133
GTIN	4046356857826
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	611,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	611,2 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX-RC 2,5-M - Presszange

1212723

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212723>



Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Indent-Crimp
Produkteigenschaft	Entriegelbare Zwangssperre Gekennzeichnete Gesenkstationen Presszange für nicht isolierte Kabelschuhe

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,34 mm ²
Querschnitt max.	0,75 mm ²
AWG min	22
AWG max	20

Crimpstelle 2

Querschnitt min.	0,75 mm ²
Querschnitt max.	1,5 mm ²
AWG min	14
AWG max	16

Crimpstelle 3

Querschnitt min.	1,5 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
AWG min	16
AWG max	14

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Querschnittsbereich AWG	22 ... 14

Maße

Breite	22 mm
Höhe	76 mm
Länge	204 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX-RC 2,5-M - Presszange

1212723

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212723>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212723>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RC 2,5-M - Presszange

1212723

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212723>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RC 2,5-M - Presszange

1212723

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212723>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de