

PTV 6-TWIN BU - 直通式接线端子

1116738

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1116738>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 1000 V，额定电流: 41 A，连接量: 3，位数: 1，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 6 mm²，横截面: 0.5 mm² - 10 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 蓝色

优势

- 侧面导线进线口，接线清晰
- 紧凑型设计，可以在有限的空间内完成接线
- 插拔式接口端子具有CLIPLINE complete系统的特点
- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接

商业数据

订货号	1116738
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2312
产品关键代码	BE2312
GTIN	4063151043605
单件重量（含包装）	19.42 g
单件重量（不含包装）	19.78 g
原产地	CN

技术数据

说明

概述

注意事项	所有连接导线的总电流不得超过最高负载电流。
------	-----------------------

产品属性

产品类型	直通式接线端子
产品系列	PTV
应用领域	铁路工业
	机械工程
	工厂工程
	过程工业
位数	1
连接量	3
行数	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	1.31 W

连接数据

每层的连接数量	3
额定横截面	6 mm²
剥线长度	10 mm ... 12 mm
塞规	A5
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.5 mm² ... 10 mm²
横截面 AWG	20 ... 8 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.5 mm² ... 10 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	20 ... 8 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.5 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.5 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面 (具有相同横截面的2根导线, 带TWIN套管和塑料套管)	0.5 mm² ... 4 mm²
标称电流	41 A
最大负载电流	52 A (具有10 mm²导线横截面, 刚性)
额定电压	1000 V
额定横截面	6 mm²

PTV 6-TWIN BU - 直通式接线端子



1116738
https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1116738

直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	1.5 mm² ... 10 mm²
刚性导线横截面[AWG]	16 ... 8 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	4 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	2.5 mm² ... 6 mm²

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEx)

标识	Ⓜ II 2 G Ex eb IIC Gb
工作温度范围	-60 °C ... 110 °C
Ex认证附件	1180923 D-PTV 6-TWIN
	1182214 DS-PTV 6
	3022276 CLIPFIX 35-5
	1212602 SZS 0,6X3,5 VDE
桥接列表	插拔式桥接件 / FBS 2-8 / 3030284
	插拔式桥接件 / FBS 3-8 / 3030297
	插拔式桥接件 / FBS 4-8 / 3030307
	插拔式桥接件 / FBS 5-8 / 3030310
	插拔式桥接件 / FBS 6-8 / 3032470
	插拔式桥接件 / FBS 10-8 / 3030323
桥接数据	36 A (6 mm²)
防爆温度上升	40 K (35 A/6 mm²)
标称工作电压	550 V
用于使用桥接件进行桥接	550 V
- 不相邻的接线端子之间桥接	352 V
—— 通过PE接线端子对不相邻的接线端子进行桥接	352 V
- 切割至所需长度的桥接	220 V
- 切割至所需长度的桥接 , 带盖板	275 V
额定绝缘电压	500 V
输出	(永久)

Ex等级 常规

额定电流	35 A (6 mm²)
最大负载电流	45 A (10 mm²)
接触电阻	0.6 mΩ

Ex 连接数据 概述

额定横截面	6 mm²
额定接线容量AWG	10
刚性接线容量	0.5 mm² ... 10 mm²
接线容量AWG	20 ... 8
柔性接线容量	0.5 mm² ... 10 mm²
接线容量AWG	20 ... 8

PTV 6-TWIN BU - 直通式接线端子



1116738
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1116738>

尺寸

宽度	8.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	72.9 mm
深度	57.6 mm
NS 35/7,5深度	59.1 mm
NS 35/15深度	66.6 mm

材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA 6.6
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气，UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

结果	已通过测试
----	-------

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 6 mm²	0.72 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	2.2 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	已通过测试
----	-------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35
结果	已通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.5 mm ² / 0.3 kg
	6 mm ² / 1.4 kg
	10 mm ² / 2 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

老化

温度循环	192
结果	已通过测试

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD等级	6.12 (m/s ²) ² /Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围; 有关最高短期工作温度, 请参见电气特性相对温度指数)
-----------	--

PTV 6-TWIN BU - 直通式接线端子



1116738

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1116738>

环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

PTV 6-TWIN BU - 直通式接线端子



1116738

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1116738>

图纸

电路图



PTV 6-TWIN BU - 直通式接线端子



1116738

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1116738>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1116738>

	IECEE-CB方案 认证ID: DE1-67001			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	1000 V	41 A	-	0.5 - 10

	EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644			
--	--	--	--	--

	cULus认证 认证ID: E60425			
--	--------------------------------	--	--	--

	VDE绘图认证 认证ID: 40056061			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	1000 V	41 A	-	0.5 - 10

	cULus认证 认证ID: E60425			
--	--------------------------------	--	--	--

	CCC 认证ID: 2021122313114374			
--	--------------------------------------	--	--	--

	IECEx 认证ID: IECExPTB20.0037U			
--	--	--	--	--

	ATEX 认证ID: PTB20ATEX1016U			
--	-------------------------------------	--	--	--

	UKCA-EX 认证ID: CSAE 22UKEX1099U			
--	--	--	--	--

	EAC Ex 认证ID: KZ 7500525010101950			
--	--	--	--	--

PTV 6-TWIN BU - 直通式接线端子

1116738

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1116738>



PTV 6-TWIN BU - 直通式接线端子



1116738

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1116738>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTV 6-TWIN BU - 直通式接线端子



1116738

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1116738>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn