



81216-TV

Butée à rouleaux cylindrique

Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	80 mm	Alésage
T	28 mm	Hauteur
C _a	201.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	630.000 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	61.000 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	2.900 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	980 1/min	Vitesse de base
D	115 mm	Diamètre extérieur
≈m	0,896 kg	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	112 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	84 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

D ₁	82 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	115 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K81216-TV	Cage à rouleaux
GS81216	Rondèle logement
WS81216	Rondèle arbre
LS7095	Rondelle piste

Caractéristiques

-  Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert